



Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours

Barras láser de EE. UU. Sesterm de enfriamiento del condensador TEC bomba de agua de Italia

Precio de fábrica, servicio OEM / ODM.

Descripción del producto



2years Warranty



102 Countries

60,000+ Customers



Ventajas

1. Tecnología avanzada: láser de diodo de 808 nm; 3 ondas Alex 755nm velocidad 808nm y yag 1064nm para opción, trajes para todo tipo de piel y cabello
2. Potente: barras láser importadas de Alemania, módulo láser dorado
3. Tratamiento rápido: frecuencia de 1-10Hz, tratamiento en movimiento.
4. Trabajo continuo 12h: Aire agua sistema de enfriamiento TEC único, controla la temperatura constante del agua 24 °C, asegura que la máquina funcione continuamente todo el día, incluso en verano sin aire acondicionado.
5. Circulación de agua rápida: Bomba de agua Ital con flujo de agua de 6.5L / min.
6. Fácil de operar, con manual de usuario, CD, archivos de parámetros y servicio en línea de 14 h * 7 días, para ayudarlo a usar la máquina.

Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before



1 Minute
and you're done!

Different spot size Handle color optional



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

Detalles de la manija

- 1) 10 barras / 12 barras / 16 barras, 10-40 millones de disparos.
- 2) Punto grande 12 * 20 mm / 12 * 38 mm para una depilación rápida.
- 3) Hay un contador de dígitos en el mango, vea claramente el número de disparos.
- 4) Cristal de zafiro refrigerado por hielo congelado, para una depilación indolora.

808 Hair Removal treatment pictures



Función


El láser de 3 ondas combina 755nm 808nm 1064nm, adecuado para todo tipo de tratamiento de piel y cabello.




755 nm for white skin (fine, golden hair removal);




808nm for yellow neutral skin (brown hair removal);




1064nm for black skin (black hair removal)



A natural



B energy absorbed by hair



C hair follicle died

Treatment effect



Hair in the treatment area can be easily pulled out



Before



After




Before



After



Before



After

Before



After



Programa de la máquina

1. Pantalla táctil grande de 14 pulgadas, diseño humanizado
2. Masculino / femenino, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para la opción.
3. Inglés su lengua materna.
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo / sistema...)



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,



1.Acerca de mingliangkj:

Nuestra empresa tiene 13 años en la industria de la belleza y presta atención a la calidad y el precio de los productos.

Company advantage

Service users all over the world



Servicio 2.OEM / ODM

- >> OEM su propio cuerpo de máquina.
- >> OEM su propio software de programa.
- >> Bonitos colores de máquina OEM.
- >> Imprima su LOGOTIPO en el cuerpo y la pantalla de la máquina.

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design




3. Equipo de I D y espectáculo de inspección de calidad

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd

We have professional Production R & D department, From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



4. Pantalla de certificado

