



**Faster,
Permanent !**

¿Por qué todos los salones de belleza y esteticistas eligen titanio?

1. Profesional. Tenemos más de 15 años de experiencia en el área de máquinas de belleza de alta gama.
2. Seguridad. sin efectos secundarios en la piel y las glándulas sudoríparas, sin cicatriz.
3. Enfriamiento rápido, que logra una depilación sin dolor.
4. populares. Longitud de onda triple: 755nm 808nm 1064nm, adecuado para todo tipo de piel, el vello fino de piel negra se puede eliminar fácilmente.
5. Alta energía. Tamaño del punto Lager, 50 millones de disparos, destruye eficazmente los folículos pilosos, depilación permanente.

Espectáculo de manija

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big Tamaño del punto 12*20mm, 12*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair removal



- * Pantalla 4K de 14 pulgadas, que ofrece una experiencia táctil súper genial.
- * Se acepta el servicio OEM. el parámetro de ajuste está bien.
- * Agrega tu logo e idioma gratis

Especificación de Máquina de depilación láser de diodo

| | |
|---------------------------|--|
| Artículo | Láser de diodo vertical 755nm808nm1064nm |
| Tipo de láser | Barra láser médica láser de diodo: 10bars/15bars |
| Potencia de cada barra | Médico con 120w/Bar |
| Sistema de visualización | Pantalla táctil de color verdadero de 14 pulgadas |
| Longitud de onda | 808nm/755nm/1064nm |
| Spot Size | Médico con 12*24mm ² /12*36mm ² |
| Vida útil del mango láser | Al menos 40 millones de disparos |
| Energía | 10-150 J/cm ² regulable (hasta 150J/cm ² opcional) |
| Duración del pulso | 30~400ms ajustable |
| Frecuencia | 1,0-10 Hz; |
| Sistema de refrigeración | Compresorairecerrar circulación de agua |
| Manejar el poder | 1000w/1200w/1600w/1800w |
| Potencia de la máquina | 4000w |
| fuelle eléctrica | 220V/50HZ o 110V/60HZ |
| Temperatura del cristal | -20~3°C |
| Temperatura de la máquina | 24°C |
| Requisitos de energía | CA220V/110V 50~60Hz |



Servicios profesionales de OEM y ODM:

- Imprime cualquier color.
- Añade tu logotipo
- Agregue cualquier idioma al sistema de la máquina.
- Diseñe una carcasa de máquina exclusiva para usted, forme su propia marca en el mercado.
- Diseñe una nueva interfaz y sistema de máquina, hágalo más conveniente para usted y sus clientes.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



Fabricantes de depilación láser de diodo, la mejor clínica de máquinas de depilación láser, la mejor máquina de depilación láser para spa,

láser de diodo 755 808 1064, fábrica de máquinas de depilación láser

**Por favor consúltenos para más detalles.
24 horas en línea!**