

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Descripción del producto

----- Depilación permanente segura en todo tipo de piel; sin dolor, muy cómodo durante el tratamiento;

----- Adecuado para cualquier vello no deseado en áreas como cara, brazos, axilas, pecho, espalda, bikini, piernas...

----- Puede elegir el mango 808nm o 755 808 1064nm, tratar todos los colores de cabello de manera efectiva.

----- Enfriamiento rápido de 1 minuto.Frecuencia 1-10hz. Tratar rápido !!! -

NEW



NEW





Para obtener más detalles del producto, envíenos su consulta ahora.
¡Disponemos de servicio de comunicación online las 24 horas!

Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours



Acerca de la manija

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**





} 35mm



before after

Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths
Hair removal is quick, efficient and convenient




One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser




laser rod imported from America. 10 million—40 million shots. Permanent hair removal



755 808 1064nm La tecnología es la tecnología más avanzada para todas las diferentes depilaciones de la piel..

- * Barra láser importada coherente de EE. UU.
- * 10-40 millones de disparos (barra láser dorada más nueva)
- * 10bar 12bar 16bar, para elegir.
- * 1000w / 1200w / 1600w gran potencia,



Efecto del tratamiento

Before and After

Treatment comparison





Customer feedback

Ratings&Reviews



m*****a
Georgia

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)

06 Jan 2021



New design 1600W diode laser 755 808 1064 diode la...



Big hug with Maggie, she is very kindness and professional. Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd is the best supplier , with high quality and professional package.

If you also need laser machine, strongly recommend them.

0



A*****
Mexico

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)

01 Jan 2021



New design 1600W diode laser 755 808 1064 diode la...



estoy muy feliz con mi compra, me llevo mi pedido a tiempo con buen empaque, espero que todo marche bien.. Maggy una excelente persona y vendedora espero tener más compras a futuro gracias

0



M*****a

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)

20 Jan 2021



Professional high Power 1600W diode laser hair remo...



super

0



New 14-inch 4K screen



Láser de diodo de 808 nm * Pantalla táctil de color verdadero de 14 pulgadas, que ofrece una experiencia táctil súper genial.

*** Se acepta el servicio OEM. el parámetro de ajuste está bien.**

*** Agrega tu logo e idioma gratis**