

# Picosecond laser



## Cuenta con láser picosencond

- >> **Sin lesiones** a la piel y al folículo piloso; **sin riesgo** de cicatrización
- >> Instantaneous blasting alta tecnología láser, estándar internacional de producción, prueba técnica estrictamente.
- >> Imported stone **Cassette de interruptor Q** Mecanismo, todo el láser sólido, sin reemplazar el interruptor Q.
- >> **Sin dolor** tratamiento, poco efecto secundario.



# HANDLE-ADVANTAGE



## specification

- **Multiple choice**  
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- **Multifunction**  
1320nm for skin rejuvenation
- **Indicator light**  
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable  
532nm



Adjustable  
1064nm



Black doll  
1320nm



Fixed  
755nm



Fixed  
532nm



Fixed  
1064nm



Seis cabezales ajustan el tamaño del punto de 1 mm a 7 mm.

Ajustable 1064nm/532nm, fijo 1064nm/532nm/1320nm/755nm.

## Working Principle



\* Fijo 1064/532nm utilizado para la eliminación de tatuajes, eliminación de labios, eliminación de cejas, eliminación de Nevus of Ota, eliminación de hongos en las uñas.

\* Fijo 1320nm utilizado para blanquear la piel, reducir los poros, levantar la piel.

\* Fijo 755nm utilizado para blanquear la piel, eliminar el amarillo piel, cloasma, pigmento de la edad

\* Ajustable 1064/532nm utilizado para tratamiento rápido de áreas grandes, tamaño de punto ajustable de 1-7 mm.



Professional Screen, Easy operation



8,4 pulgadas pantalla táctil grande de color verdadero, experiencia táctil súper genial  
 6 idioma para su elección, Se puede agregar un lenguaje especial  
 Servicio OEM son aceptados, como el estilo de colores de la máquina

## Información de tamaño

APPLICATION	1)Tattoo removal 2)Eyebrow embroidery removal 3)Eyeline removal 4)Freckles removal 5)Skin rejuvenation 6)Lipline removal 7)Pigment treatment 8)Whitening
wavelength	1064nm&532nm&755 nm & 1320nm &1064nm(Adjustable )&532nm(Adjustable )
Pulse energy	1-1500MJ/CM
Width of Pulse	0-10ns
Frequency	1-10HZ
Light spot	1-7mm
Power supply:	220V, 6A or 110V, 12A
color	Blue and black color
Packing method	Aluminum Packing
N.W	20kg
G.W	30kg
Machine	35cm*45cm*35cm(L*W*H)
Aluminum box	46*49*60cm(L*W*H)



Plastic foam:6cm



strong and beautiful  
aluminum alloy case



N.W 20KG



G.W 30KG

**Nuestra fábrica**

# 15 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback  
Top10 Supplier

- OEM & ODM  
SERVICE

## Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity  
R&D capability for customization  
Professional certifications and approvals

Tenemos producción profesional IDDepartamento, Puede proporcionar soporte técnico, 2 años de garantía



# Custom Services

Customized service to meet your needs




CUSTOM SCREEN



MACHINE COLORS



MACHINE SYSTEM



TROLLEY ALUMINUM BOX



PHONE HOLDER