



1. Láser de diodo de tres longitudes de onda.
 2. Barras láser doradas de Alemania o EE. UU. Mejoradas, 40,000,000 de vida útil más larga.
 3. Seguro, Rápido, Indoloro, Permanente
 4. Para la depilación de toda la piel y el cabello.
- Pantalla táctil de color verdadero de 5.14.0 pulgadas con 6 colores de piel.
6. Se pueden seleccionar dos modelos, mango simple o mango doble



El sistema de enfriamiento TEC más avanzado dentro de esta máquina para brindar excelentes resultados de enfriamiento.

24 horas de tiempo de trabajo. Material de zafiro. ¡Experiencia real sin dolor!

One minute cooling -21°C

Best TEC Cooling system
hair remover laser

- 1) 10 barras/ 12 barras/ 16 barras, 10-40 millones de disparos.
- 2) punto grande 12*24mm/12*36mm para una depilación rápida.
- 3) Cristal de zafiro enfriado con hielo congelado, para una depilación sin dolor.
- 4) barra láser de oro de alta calidad importada de alemán.
- 5) Mango médico tan bajo como 350 g fácil de tratar.

1 minute
and you're done

35mm {

FASTER

Sistema de pantalla

1. Pantalla táctil grande de 14 pulgadas, diseño humanizado.
2. Hombre/mujer, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
3. 6 sistemas de idiomas, idioma nativo lo que quieras.
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

Nombre del producto	Láser de diodo de luz pura 7558081064nm
barra láser	Importado de Alemania/EE. UU., 8 bares, 10 bares, 12 bares, 16 bares
Longitud de onda	755nm 808nm 1064nm/ o solo 808nm
Energía	0-150J/cm ²
Frecuencia	1-10 Hz
Ancho de pulso	40-800ms
Interfaz LCD operativa	Pantalla táctil LCD de color verdadero TFT 14.0
Sistema de refrigeración	Circuito cerrado de agua y aire Cabezal de tratamiento con temperatura de enfriamiento de semiconductores ajustable
Fuerza	4000W
fuentes eléctricas	220V/50HZ o 110V/60HZ
N. W/ G. W.	62kg/78kg

Acerca de mingliangkj:

WeiFang Mingliang es una empresa profesional de dispositivos de belleza que se especializa en el desarrollo. Nuestra empresa tiene 14 años en la industria de la belleza y presta atención a la calidad y el precio de los productos. Producción, venta y servicio de equipos de belleza, incluida la serie IPL, serie de láser de diodo de 808 nm , serie de máquinas de belleza multifunción, serie Elight, serie de láser Q Switch ND YAG, serie RF de vacío de cavitación, serie RF única, etc. Nos enfocamos especialmente en máquinas de belleza multifuncionales portátiles y verticales, son muy populares en el mercado de máquinas de belleza.

Company Strength


The 'Company Strength' section features a 2x2 grid of images with overlaid text and icons. The top-left image shows a person working on a computer with a circuit board, labeled '50+ R&D team' with a magnifying glass icon. The top-right image shows two people working on a machine, labeled '500+ Cooperation Case' with a handshake icon. The bottom-left image shows a factory floor with workers, labeled '17 Days Product deadline' with a calendar icon. The bottom-right image shows a row of machines, labeled '100+ Export country' with a globe icon.

Strength	Value
R&D team	50+
Cooperation Case	500+
Product deadline	17 Days
Export country	100+


- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design




Visualización de certificados

CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

