


Servicio OEM/ODM

Cualquier estilo, cualquier color que quisieras



You'll get

Two major service guarantees
Worry-free after-sales

01 Professional after-sales group

24 hours offers the solution
Solve problems quickly with your active cooperation

02 Free maintenance

Warranty period, Send your replacement parts for free

Demostración de la máquina láser de diodo

4 en 1 se puede usar todo tipo de piel

El láser contiene cuatro longitudes de onda de salida, tiene una amplia gama de aplicabilidad.

Tiene un cierto efecto terapéutico en la eliminación de rojo
vetas de sangre, venas varicosas, antiinflamatorio, depilación, blanqueamiento y rejuvenecimiento de la piel.


FOUR wavelengths



*The laser four wavelengths equipped with ,
Has a wide range of applicability.
It has a certain therapeutic effect on
hair removal, whitening, and skin rejuvenation.*

Ventajas

- * Barra láser importada Dilas de EE. UU. o Alemania.
- * Más de 40 millones de disparos, más de 3 años no es necesario cambiar el nuevo mango.
- * 4 ondas 1064nm 940nm808nm 755nm, 4 en 1 se puede usar todo tipo de piel
- * Alta potencia: NUEVO mango de 1200W /1600W para opciones
- * Mango médico tamaño de punto 12 * 20 mm, 12 * 38 mm, isolución de depilación facial y corporal!
- * Sistema de refrigeración: exclusivo sistema de refrigeración Dual-TEC, el más eficaz para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.
- * Larga vida: 40 millones de disparos



Manejar pantalla

Gran potencia de 1200w, 1600w para libre elección

Tamaño de punto de 12*20 o 12*38 mm

* Mango médico de 350 g, peso ligero, tratamiento de deslizamiento rápido gratuito

* Con luz indicadora, para mostrar las condiciones de trabajo (en la máquina y el mango), uso seguro



* Encienda la máquina, enfríe inmediatamente, depilación inmediata.


* buena refrigeración mayor vida útil del mango

* efecto de depilación sin dolor con hielo real

Has a wide range of applications



1. Alex 755nm para pieles claras
2. Diodo de velocidad 808nm para piel amarilla
3. Long Pulse 1064nm para pieles más oscuras



Efecto del tratamiento

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Visualización de la pantalla Programa de la máquina

1. Pantalla grande de 14 pulgadas, toque rápido
2. Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
3. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

5. Servicio OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6. Visualización de certificados

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



Diseño ID Equipos de diseño y desarrollo de Estados Unidos y Alemania.

Línea de producción estándar. Línea de producción madura certificada y probada y equipo de inspección de calidad.

Lo que más nos importa es que los productos de alta calidad son el estándar para mantener la cooperación.