

Do as we choose the design
Welfare through technology

 **Smayer**

*12bar/16bar diode laser, 1200/1600W power,
*Big spot size 12*36mm , with 755 808 1064nm in the handle,
*Use USA Coherent imported laser bar , 40 million shots.



Ventajas

Láser de diodo de 1,3 ondas 1064nm808nm755nm, 3 en 1, se puede utilizar todo tipo de piel
Alta potencia: NUEVO mango de 1000W/ 1200W /1600W para opciones

2. ¡Tamaño de punto grande 12*20mm, 12*35mm solución de depilación facial y corporal!
3. Sistema de refrigeración: exclusivo sistema de refrigeración Dual-TEC, más eficaz para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.
4. Larga vida: doble garantía de soporte vital



- 12 INCH BIG SCREEN
- DIODE LASER HANDLE
- EMERGENCY STOP BUTTON


For all skin types, Triple wavelength laser work together

Máquina de depilación láser de diodo

- * Sin pigmentación. Apto para cualquier tipo de piel;
- * Apto para cualquier tipo de piel;
- * Seguro y Rápido.
- * Norma Internacional de Depilación Dorada;
- * La longitud de onda láser óptima;

* Ancho de pulso láser largo (10ms a 800ms);

¡El mango pesa solo 350 g! ¡Solución de depilación facial y corporal de 12*20 mm, 12*38 mm!



12*20mm or 12*38 / 450g

One minute} Fast and painless hair removal

One minute} cooling -21°C



Sistema de refrigeración:

Único sistema de enfriamiento Dual-TEC,

más efectivo para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.

ICE Plus

ICE Plus is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. The ICE Plus cold sapphire tip minimizes epidermal risks while maintaining heat within the dermis where hair follicles are treated.

Temperature remains controlled and constant which contributes to the diode's efficiency.

Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable

One minute cooling -21°C




El láser Three Waves combina 755nm 808nm 1064nm, se adapta a todo tipo de tratamiento de piel y cabello.

755nm para depilación de piel blanca (vello fino/dorado).

808nm para depilación de piel amarilla (natural).

1064nm para depilación de piel negra (pelo negro).



Visualización de la pantalla



Descripción de productos

Longitud de onda/tipo de láser	Precio de la máquina de depilación láser de diodo de platino de hielo láser 755/808/1064
Fuerza	3000 W;
Salida de energía láser	0-150J/cm ² (ajustable)
Ancho de pulso láser	10-800 ms (ajustable);
Frecuencia de salida de pulsos	1-10 Hz;
Tamaño del punto	opción de 12*35 mm ² /12*20 mm ²
Interfaz LCD operativa	Pantalla táctil LCD de color verdadero 10.4TFT
Sistema de refrigeración	Condensador aguaaireTEC
Barra láser:	Opción de barra de 10 o 12 o 16 PCS
Tamaño del paquete:	115*59*61cm



For You. For Life.

Extensive medical and cosmetic treatments

[More Products](#)

Treatment Comparison



Customer Feedback

We are NO.1 in feedback of real client



○ Belgium 11, Sep, 2020,

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Alma Laser Soprano 808nm Hair Removal 755n...



this is the first time I ordered something from Alibaba and thanks to Jason I had a reaaaalllyyy good experience. he gave me all the information/tips about the hair removal machine. the delivery was super fast. and omg the results are amazing !!! (see pictures after one session) i will definitely buy more from Jason!



Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Alma Laser Soprano 808nm Hair Removal 755n...



○ United 07, Oct, 2020

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Newest Diode Laser 808 nm Alma Soprano ICE ...



im very happy with the machine. Well packed and the machine is Very easy to navigate!

Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Newest Diode Laser 808 nm Alma Soprano ICE ...



○ Ukraine 02, Apr, 2020

Supplier Service: **Very satisfied** (5stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5stars)



12 bar 1200W 3 waves laser hair removal machine



Great seller. The product is as specified. He is very emotional, explains everything, sends photos, videos, if something is not clear. I highly recommend! You can order safely, do not worry, everything will be fine. Thank you seller for your product and support! 🙏👍😊

Very satisfied (5stars)

Very satisfied (5stars)

12 bar 1200W 3 waves laser hair removal machine



○ Sweden 02, July, 2020

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)
Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Double Handles Alma Soprano Titanium Diode L...




I am very happy with my machine 😊👍
To start from the beginning, the whole communication and explanation of transport to how the machine works I am super happy.
Viki has helped me a lot, she is the Best.
I bought a hair remover machine and am very happy with the results that the machine gives already after the first treatment.
The machine came very well packed in a box and with instructions from Viki I started working with the machine immediately 📩
I have made my best purchase ever, will only buy from them machines.
Grateful for all the help and support.
Will buy more machines from her.

Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Double Handles Alma Soprano Titanium Diode L...





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Servicio profesional de OEM, ODM para máquina láser de hielo:

- Imprima cualquier color que desee para su máquina, que sea el favorito de usted y su cliente.
- Imprima su logotipo en la carcasa de la máquina y agréguelo al sistema como interfaz de bienvenida.
Que sea exclusivo en el mundo.
- Agregue cualquier idioma al sistema de la máquina, según lo requieran usted y su cliente.
- Agregue el Sistema de alquiler remoto a la máquina para hacer negocios de arrendamiento.
- Diseñe una carcasa de máquina exclusiva para usted, forme su propia marca en el mercado.
- Diseñe una nueva interfaz y sistema de máquina, hágalo más conveniente para usted y sus clientes.
- Desarrollar la tecnología más nueva para satisfacer su demanda y la de sus clientes.

Certificaciones

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



customer visit



Empaque y envío

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

