

Power upgrade

Make your hair removal faster



Cuatro ventajas


1.3 ondas 1064 nm Diodo 808 nm 755 nm, 3 en 1 se puede utilizar todo tipo de piel.

Alta potencia: NUEVO mango de 1000W/ 1200W /1600W para opciones

2. Tamaño del punto grande 15*25mm, 12*35mm¡Solución de depilación facial y corporal!

3.Sistema de refrigeración: Sistema de enfriamiento exclusivo Dual-TEC, más efectivo para garantizar que la máquina funcione todo el día, las 24 horas sin tiempo de inactividad.

4.Larga vida: Garantía de soporte vital doble.



Máquina de depilación láser de diodo de platino helado.

- Sin pigmentación. Apto para cualquier tipo de piel;
- Apto para cualquier tipo de piel;
- Seguro y Rápido.
- Estándar de oro internacional para la depilación;
- La longitud de onda óptima del láser;

Our



VS

Other



 ✓ The screen of the handle does not freeze, and the capacitive screen system is operated by sliding	 ✗ Controller screen freezes, single-point operation
 ✓ 350g, smaller and lighter, more convenient for treatment	 ✗ The industrial handle is large and heavy, which makes the healer tired
 ✓ Customizable single band cooling for one minute, no need to wait during treatment, continuous cooling improves efficiency by 50%	 ✗ The replacement head is easy to get dust and burn out, cooling is slow, and you need to wait during the treatment process.
 ✓ Handle cooling piece×3,It can truly cool down in one minute and work 24 hours a day.	 ✗ There is only one handle cooling piece, which takes a long time to cool down. You need to wait for the handle to re-cool during the treatment process.
 ✓ Customer feelings:Good,The treatment has a micro-needle feel and is relatively comfortable.	 ✗ Customer feelings:Poor,The treatment felt like micro-needle, and there was obvious heat pain I couldn't tolerate it after 20 seconds, so I stopped and started again.
 ✓ Treatment without waiting	 ✗ Need to cool again during treatment

Sistema de refrigeración: Sistema de enfriamiento exclusivo Dual-TEC, más efectivo para garantizar que la máquina funcione todo el día, las 24 horas sin tiempo de inactividad.



Tamaño de punto grande: ¡el mango pesa solo 350 g! ¡Solución de depilación facial y corporal de 15*25 mm, 12*35 mm!

Any time
Any where

You can control the machine

The diagram shows a cloud icon connected by red arrows to a machine on the left and a tablet labeled "Los Android" in the center. The machine has "MLCS" on its front. To the right, a hand holds a smartphone displaying a control interface with various settings like "FREQUENCY 7 HZ", "ENERGY 25 J/CM", and "PULSE 11 MS". Below the hand, a larger image shows the machine's control panel with a screen displaying various icons and buttons.

Mango de la máquina de depilación láser de diodo: enfriamiento rápido, tratamiento indoloro.

MULTI-SCREEN LINKAGE

HANDLE WITH LARGE SCREEN, FREE INTERACTION WITH THE MAIN SCREEN, NO DELAY,
CAPACITIVE SCREEN SYSTEM SLIDING OPERATION



STABILIZE



SMOOTH



HANDLE SCREEN



cosechadoras de ondas láser 755 nm 808 nm 1064 nm, trajes para todo tipo de tratamiento de piel y cabello.

755 nm para depilación de piel blanca (pelo fino/dorado).

808nm para la depilación de la piel amarilla (natural).

1064nm para la depilación de piel negra (pelo negro).

Antes y después de la máquina de depilación láser de diodo de platino helado



Higher power compressor

Ensure the best cooling effect




20%



New filter

- Double filtering
- Ensure clean water quality
- No need to change frequently



New upgrade
Italian water pump

Lifespan increased by
500%

Aplicación: Comparación del efecto del tratamiento

Máquina de depilación láser de diodo ICE Platinum para una depilación segura y permanente en todas las pieles

Longitud de onda/tipo de láser	Máquina de depilación láser de diodo de platino hielo precio láser 755/808/1064
poder	2000W;
Salida de energía láser	0-150J/cm2 (ajustable)
Ancho del pulso láser	10-800 ms (ajustable);
Frecuencia de salida de pulso	1-10 Hz;
Tamaño del punto	Opción de 15*25mm ² /10*20mm ²

Interfaz LCD operativa	Pantalla táctil LCD en color verdadero de 10,4 TFT
Sistema de refrigeración Barra láser:	Condensador aguaaireTEC Opción de barra de 10 o 12 PCS
Tamaño de la máquina	105*40*40cm
Tamaño del paquete:	115*59*61cm
peso neto	35KG
fuelle eléctrica	220V/50HZ o 110V/60HZ

Comentarios de compradores

Pantalla para máquina de depilación láser de diodo de platino helado



Tiempo de entrega:	3 días laborables.
Método de entrega:	Servicio expés puerta a puerta, como DHL, UPS, FedEx, TNT, etc.

Embalaje:	Caja de aluminio con espuma.
------------------	-------------------------------------