

BOOST YOUR CLINIC'S INCOME WITH ONE SMART INVESTMENT.

All-in-One Aesthetic System



¿Busca la mejor máquina de depilación de diodos?

Nuestra gama de máquinas de depilación láser de diodo, incluida la depilación del láser de diodo de 808 nm, el láser de diodo de longitud de onda triple y la depilación de láser de diodo inteligente, está diseñada para clínicas y salones. Ya sea que necesite una máquina de eliminación de láser de diodo profesional, una máquina de depilación láser de diodo portátil o una máquina de depilación láser, ofrecemos sistemas de alto rendimiento a los precios competitivos de la máquina láser de diodos. Elija entre modelos como la máquina de depilación láser de diodo 808, la máquina láser de diodo de 808 nm y 3 dispositivos de depilación láser de diodo de longitud de onda. También ofrecemos opciones para la máquina de depilación láser para la venta, la máquina láser de diodos para la venta y el equipo de depilación láser para uso comercial. Optimice el rendimiento de su clínica con nuestra máquina de depilación láser para negocios, máquina de depilación láser industrial y máquinas de depilación láser superiores.

Trusted by Laser Experts Across the Word



US AGENT

Cooperation since 2023



UK AGENT

Cooperation since 2015



CANADIAN AGENT

Cooperation since 2020



Netherlands Agent

Cooperation since 2018



GERMAN AGENT

Cooperation since 2010



SWEDISH AGENT

Cooperation since 2009



DENMARK AGENT

Cooperation since 2020



FINLAND AGENT

Cooperation since 2020



AUSTRALIA AGENT

Cooperation since 2008



FRENCH AGENT

Cooperation since 2022

Hemos trabajado con clientes en todo el mundo desde 2008, incluidos muchos propietarios y distribuidores de salones.

Contáctenos para visitar un sitio de demostración local y vea los resultados por sí mismo.


Los mejores fabricantes de equipos de belleza de depilación láser comercial




MOOTH SKIN STARTS HERE
Professional results made simple, safe, and effective.

**7 KEY
ADVANTAGES OF
OUR MACHINE**


EFFECTIVE
RESULTS



COMFORTABLE
PROCEDURE




LOW MAINTENANCE,
HIGH VALUE



SUITABLE FOR
ALL SKIN TONES
AND AREAS




SMART AND
ADVANCED
TECHNOLOGY



SAFE FOR
THE SKIN



FAST AND
TIME-SAVING







Desarrollado por Mingliang Technology y certificado por la FDA (EE. UU.), MDL (Canadá) y CE (Europa),

Esta máquina es la elección perfecta para aquellos que priorizan la seguridad y la calidad.



MAXIMIZE YOUR ROI

Reliable technology. Proven results.
Zero hidden fees.



- * **Garantía de 2 años**
- * **Servicio de por vida**
- * **Piezas de repuesto gratis: sin costo adicional**
- * **Seguro y fácil de usar**
- * **Maximiza tu ROI**

Tecnología confiable. Resultados probados. Cero tarifas ocultas.



EASILY ADJUSTABLE TO ANY ANGLE

Precision angle control for customized treatment positions

Fácilmente ajustable

A cualquier ángulo

Control de ángulo de precisión para posiciones de tratamiento personalizadas



BIG SCREEN

All-in-one handle with
high-resolution screen

ERGONOMIC ANGLE

Easy to grab, reduces wrist strain

Anti-Slip Design – Prevents accidental drops

La pieza de mano presenta una gran pantalla táctil para una operación de un clic. Diseñado para uso continuo de 24 horas, ofrece enfriamiento ultra rápido y una depilación verdaderamente indolora.



LASER HAIR REMOVAL

- 808nm Wavelength – Targets deep follicles for precise hair removal
- Fast & Painless – Large spot size, smooth-glide treatment
- Safe for All Skin Types – Fitzpatrick I-VI compatible
- Sapphire Contact Cooling – Protects skin, enhances comfort
- Long-Lasting Results – Slows regrowth, fewer sessions needed

- Longitud de onda de 808 nm: se dirige a los folículos profundos para la depilación precisa
- Rápido e indoloro: tamaño de mancha grande, tratamiento de espalda suave
- Seguro para todos los tipos de piel -fitzpatrick i -Vi compatible
- Enfriamiento de contacto con zafiro: protege la piel, mejora la comodidad
- Resultados duraderos: ralentiza el rebrote, se necesitan menos sesiones

@Long-Lasting Results

Diode Laser Hair Removal – Key Benefits



Safe for All Skin Types



Screen interaction



Fast & Painless



Three Wavelength



Silent




Ergonomics




Laser hair removal


- Selective Photothermolysis – Permanent Hair Reduction
- Safe for all skin types with minimal side effects
- Precise treatment zones – no damage to surrounding skin
- Up to two times longer-lasting results compared to standard treatments
- Faster sessions with advanced cooling for comfort
- Fast Coverage for Large and Small Areas
- Clinically proven technology used in top medical clinics



Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map



Thermal image of ordinary depilator

Instantaneous temperature: -31°C



Ordinary machine: 10-20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling


Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal.



Safety • Simple • Enjoy

All-in-One Care One Smart Device



Elight



980 Laser



Microneedle



Picosecond

One Machine
Your Choice of
Functions!

Enjoy Multi-Function Treatment— At No Extra Cost!



Disfrute de la personalización completa de OEM y ODM, comenzando con una sola unidad, perfecta para pequeñas empresas y marca personalizada



★ WINNER ★
OF THE 2025



Winner of the 2025
aestheticians choice awards

Contáctenos hoy para obtener el mejor precio de la máquina de depilación láser y descubra por qué los profesionales en todo el mundo compran todos los máquinas de depilación láser de nosotros

Product Parameter								
Device Name	Diode laser hair removal machine							
Model Number	Vertical EXFU 808 V2							
Wavelength	☐ 808mmtechnology ☐ 755+808+1064mm ☐ 755+808+940+1064nm							
Screen size	14 inch 4K Style touch screen							
Pulse Duration	1-300ms							
Frequency	1-10hz							
Spot size	☐	12*20mmm	☐	12*35mmm	☐	12*24mm	☐	12*36
Energy	1-150J/cm2							
Cooling System	☐	Air cooling+TEC cooling +Water cooling +Sapphire Substrate	☐	Compressor Cooling +Water Cooling +Sapphire Substrate+Air cooling				
Voltage	☐	AC220V 50HZZ	☐	AC110V 60HZ				
Dimension of machine	429*422*1265mm							
Package	Aluminum box							
Warranty	2 years for machine , 1 year for handle							

Aplicación: Comparación de efectos del tratamiento
Máquina de depilación láser de diodo de platino de hielo para depilación segura y permanente en todas las pieles

Nombre del dispositivo	Máquina de depilación láser de diodo			
Número de modelo	EXFU vertical 808 V2			
Longitud de onda	□ 808 mmtecnología □ 7558081064 mm □ 7558089401064nm			
Tamaño de pantalla	Pantalla táctil de estilo 4K de 14 pulgadas			
Duración del pulso	1-300 ms			
Frecuencia	1-10Hz			
Tamaño de la mancha	□	12*20 mmm	□	12*35 mmm □ 12*24 mm □ 12*36
Energía	1-150J/cm2			
Sistema de enfriamiento	□	Enfriamiento de aire enfriamiento de TEC enfriamiento de agua sustrato de zafiro		□ Enfriamiento por compresor enfriamiento de agua sustrato de zafiro enfriamiento de aire
Voltaje	□	AC220V 50HZZ	FALSO	AC110V 60Hz
Dimensión de la máquina	429*422*1265 mm			
Paquete	Caja de aluminio			
Garantía	2 años para la máquina, 1 año para el manejo			

Comentarios de compradores

Máquina de depilación láser de FordioDe de pantalla



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



FINE AND SAFE PACKAGING



El tiempo de entrega:	7 días hábiles.
Método de entrega:	Expresar servicio de puerta a puerta, como DHL, UPS, FedEx, TNT, etc.
Embalaje:	Caja de aluminio con espuma