




**Máquina de depilación láser de diodo.**

- \* Sin pigmentación. Apto para cualquier tipo de piel;
- \* Apto para cualquier tipo de piel;
- \* Seguro y Rápido.
- \* Norma Internacional de Depilación Dorada;
- \* La longitud de onda láser óptima 808nm o 7558081064nm;



**El láser Three Waves combina 755nm 808nm 1064nm, se adapta a todo tipo de tratamiento de piel y cabello.**

755nm para depilación de piel blanca (vello fino/dorado).  
 808nm para depilación de piel amarilla (natural).  
 1064nm para depilación de piel negra (pelo negro).




**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
 (fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
 (brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
 (black hair removal)



# Treatment Comparison

