



Sync to machine

# SMART SCREEN CONTROLLER

Intelligent | Interconnected | Efficient

[Home](#) | [Food](#) | [Drugs](#) | [Medical Devices](#) | [Radiation-Emitting Products](#) | [Vaccines, Blood & Biologics](#) | [Animal & Veterinary](#) | [Cosmetics](#) | [Tobacco Products](#)

[Follow FDA](#) | [En Español](#)

## 510(k) Premarket Notification

[FDA Home](#) | [Medical Devices](#) | [Databases](#)

[CDRH SuperSearch](#)

[510\(k\)](#) | [DeNovo](#) | [Registration & Listing](#) | [Adverse Events](#) | [Recalls](#) | [PMA](#) | [HDE](#) | [Classification](#) | [Standards](#)  
[CFR Title 21](#) | [Radiation-Emitting Products](#) | [X-Ray Assembler](#) | [Medsun Reports](#) | [CLIA](#) | [TPLC](#)

[Back To Search Results](#)

<b>Device Classification Name</b>	<a href="#">Powered Laser Surgical Instrument</a>
<b>510(K) Number</b>	K200525
<b>Device Name</b>	Medical Diode Laser Hair Removal System
<b>Applicant</b>	Weifang Mingliang Electronics CO., LTD No.13426, Yuqing Street, High-Tech District Weifang, CN 261000
<b>Applicant Contact</b>	Li Mingliang
<b>Correspondent</b>	Beijing Believe-Med Technology Service Co., Ltd. Rm. 912, Building#15, XiYueHui, No.5, YiHe North Rd., FangShan District Beijing, CN 102401
<b>Correspondent Contact</b>	Ray Wang
<b>Regulation Number</b>	<a href="#">878.4810</a>
<b>Classification Product Code</b>	<a href="#">GEX</a>
<b>Date Received</b>	03/02/2020
<b>Decision Date</b>	05/27/2020
<b>Decision</b>	Substantially Equivalent (SESE)
<b>Regulation Medical Specialty</b>	General & Plastic Surgery
<b>510k Review Panel</b>	General & Plastic Surgery
<b>Type</b>	Traditional
<b>Reviewed By Third Party</b>	No
<b>Combination Product</b>	No

Page Last Updated: 06/01/2020

1. Tecnología avanzada: tecnología de sinterización de estaño dorado,
2. Asas: barras láser de Alemania/EE. UU., 10 bar, 1000 w. 12 bar, 1200w de mayor

potencia para una depilación más rápida y mejor, Depilación real indolora y permanente, con resultados evidentes. Depilación real, indolora y permanente, con resultados evidentes.

3. Tratamiento rápido: Nig spot size 10\*20mm / 15\*25mm / 12\*38mm, frecuencia 1-10Hz, mayor eficiencia

4. Funcionamiento continuo: condensador TEC aire agua sistema de refrigeración de semiconductores, en realidad podría controlar la temperatura del agua constante a 22~24°C, asegúrese de que la máquina funcione continuamente durante 24 horas sin parar, incluso en verano sin aire acondicionado.

**ODM & OEM**  
Android support

12\*36nm  
**1600W**

12\*24nm  
**1200w**

1.5\*1.5nm





**TOP1**  
HOT PRODUCT





# High-quality laser bars imported from Germany

1000/1200/1600ww high power



Fast hair removal




10bar  
1000W



12bar  
1200W



16bar  
1600W



755nm

**More powerful energy absorption** by the melanin chromophore, making it ideal for the widest range of hair types and color  
- especially light-colored and thin hair

808/810nm

**Deep penetration of the hair follicle with high average power** with high repetition rate for fast treatment. moderate melanin absorption level making it safe for darker skin types.  
ideal for treating the arms, legs, cheeks and beard.

1064nm

**low melanin absorption, focused solution for darker skin types.** Offers the deepest penetration of the hair follicle, embedded hair in areas as the scalp, armpit, and pubic area.

## »»Efecto súper refrescante:

Temperatura de zafiro-5~3°C. Reduce eficazmente el dolor en el tratamiento y haz

## »»Bomba de agua Italia:

Más mejor para el círculo de agua láser, elimina el calor, tiene una vida útil más larga.

»»**Dos filtros de agua:**

Dos resiones de intercambio de grado alimenticio, pueden garantizar la calidad del agua para la circulación para la circulación



**755nm**



**808nm**



**1064nm**

