

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Ventaja del láser de diodo láser de diodo 755 808 1064

1. 755 808 1064 nm de Tecnología.
2. Para la eliminación de todo tipo de piel y vello.
3. Eficaz para que los folículos pilosos produzcan acumulación de calor, depilación permanente sin dolor.
4. Casi sin dispersión de la piel, sin daños a la piel y las glándulas sudoríparas, sin cicatrices, sin efectos secundarios



5. Refrigeración por aire Refrigeración por agua Refrigeración TEC 3 en 1 Sistema.24 horas de capacidad de trabajo,
6. Tamaño de punto grande de 12 * 38 mm, reduce el tiempo de tratamiento para el original 1/5
7. Agregue el logotipo y el idioma de forma gratuita.


12*20mm or 12*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



- * Pantalla True Color 4K de 14 pulgadas, que ofrece una experiencia táctil súper genial.
- * Se acepta el servicio OEM. el parámetro de ajuste está bien.
- * Agrega tu logo e idioma gratis

Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair remoavl





Descripción de productos





High-quality laser bars imported from USA

1000/1200/1600ww high power



Fast hair removal



10bar
1000W



12bar
1200W



16bar
1600W

755 808 1064nm La tecnología de ice platinum es la tecnología más avanzada para la depilación.

Especialmente para diferentes estilos de piel y cabello.


- * Barra láser importada USA Coherent.
- * 10-40 millones de disparos (Barra láser dorada más nueva)
- * 10bar 12bar 16bar, para elegir.
- * 1000w/1200w/1600w de gran potencia,

Especificación de la máquina de depilación láser de diodo

Artículo	Láser de diodo vertical 755nm808nm1064nm
Tipo de láser	Láser de diodo, 12 bares/16 bares

Potencia de cada barra	100w
Sistema de visualización	Pantalla táctil 4K de color verdadero de 14 pulgadas
Longitud de onda	808nm/755nm/1064nm
Tamaño del punto	12*20 mm ² /12*35 mm ²
Vida útil del mango láser	808nm: al menos 10-40 millones de disparos
Energía	10-150 J/cm ² regulable (hasta 150J/cm ² opcional)
Duración del pulso	40~800ms ajustable
Frecuencia	1,0-10 Hz;
Sistema de refrigeración	Condensador semiconductor TECairecirculación de agua cerrada
Manejar el poder	1000w / 1200w / 1600w
Potencia de la máquina	3000w
Temperatura del cristal	-20~3°C
Requisitos de energía	CA220V/110V 50~60Hz

Custom Section



Servicios profesionales de OEM y ODM:

- Imprime cualquier color.
- Imprime tu logo en la máquina.
- Agregue cualquier idioma al sistema de la máquina.
- Diseñe una carcasa de máquina exclusiva para usted, forme su propia marca en el mercado.
- Diseñe una nueva interfaz y sistema de máquina, hágalo más conveniente para usted y sus clientes.

About Us

We Are 13 Years

Professional high-tech beauty equipment manufacturer in China.

潍坊明亮电子有限公司

坚守客户价值不动摇·让客户满意

坚守员工价值不动摇·让员工成长

Hold Fast to customer's value to make them feel satisfied

Hold Fast to employees' value to let them develop



Mingliangkj in 2007, Through 13 years ,we have built reliable Production ,Quality Control ,Warehousing and Sale&Service department.

Products around world ,including Europe ,North America, Asia and so on .more than 600 clients in more, than 100 countrys all over the world



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

About the Shipping

We can offer the door to door services
by air or by sea just depend on your actual request.
Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX...

