

NEW ! Technology



Ventaja de la máquina de depilación láser de diodo de titanio 1600W

1. Usos del sistema de depilación láser de diodo 755 808 1064nm, adecuado para todos los tipos de piel de depilación.
2. Barras láser doradas importadas de Alemania o EE. UU., vida útil máxima de 40,000,000 más larga
3. Sistema de enfriamiento 1600WTEC, asegura que el láser funcione continuamente sin aire acondicionado en verano
4. Sin cicatriz, sin efectos secundarios.
5. Alta potencia, sin dolor, 3-5 sesiones de depilación permanente

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



12*20mm or **12*35mm** handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

12*20mm {




12*35mm {



1 minuto de tratamiento ☐☐


**NEW !
Technology**




High-quality laser bars imported from USA

1000/1200/1600ww high power



Fast hair removal



▶ 10bar
1000W




▶ 12bar
1200W



▶ 16bar
1600W

For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm

The handle equipped with 3 wavelength: Alex 755nm, speed 808nm and long pulse 1064nm

Speed 808nm: Golden standard wavelength for all hair types

Alex 755nm: Specific effective for blonde hair, fine hair

Long Pulse 1064nm: Specific effective for dark, tanned skin




Sistema de refrigeración 3 en 1: Refrigeración por aire Refrigeración por agua Refrigeración TEC
Sistema 3 en 1.24 horas de capacidad de trabajo
Tamaño de punto grande de 12*20mm/12*35mm, reduce el tiempo de tratamiento para el original 1/5



Large Spot Size

Quick and Comfortable


With large spot size of $1.2 \times 3.5 \text{cm}^2$, for faster treatments and better patient experience.



TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.



- * 12,4/14 pulgadas Pantalla táctil de color verdadero, que ofrece una experiencia táctil súper genial.
- * Servicio OEM es aceptado. el parámetro de ajuste está bien.
- * Agrega tu logo e idioma gratis

The new 14-inch screen is clear easy to operate.



OEM/ODM SEVRICE

Especificación de Máquina de depilación láser de diodo de titanio 1600W

Artículo	Láser de diodo vertical 755nm808nm1064nm
Tipo de láser	Láser de diodo, 10bar 12bars/16bars
Potencia de cada barra	100w/barra
Sistema de visualización	Pantalla táctil de color verdadero de 12,4/14 pulgadas
Longitud de onda	808nm/755nm/1064nm
Tamaño del punto	12*20 mm²/12*35 mm²
Vida útil del mango láser	Al menos 20-40 millones de disparos