

Servicio OEM/ODM

Cualquier estilo, cualquier color que quisieras

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according
to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



Mostrar máquina

Haz que tu negocio de belleza sea más fácil

Una serie de soluciones integrales de adquisición estética basadas en la energía



Stronger, Faster Two Handles

With 14-inch HD 4K Screen

Ventajas

- * Barra láser importada Dilas de EE. UU. o Alemania.
- * Más de 40 millones de disparos, más de 3 años no es necesario cambiar el nuevo mango.
- * 808nm Se puede usar todo tipo de piel
- * Alta potencia: NUEVO mango de 1200W /1800W para opciones
- * Tamaño del punto del mango médico 12 * 24 mm o 12 * 36 mm, solución de depilación facial y corporal!
- * Sistema de refrigeración: exclusivo sistema de refrigeración Dual-TEC, el más eficaz para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.
- * Larga vida: 40 millones de disparos



DIODE LASER

1200W / 1800W Soprano Titanium hair removal machine

ALMA SOPRANO TITANIUM
Diode laser

Smayer
Shandong Smayer Electronics CO., LTD

1. Pantalla de la manija

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



2.1200w, 1800w de gran potencia para libre elección. Tamaño de punto de 12*24 o 12*36 mm.

* Mango médico de 350 g, peso ligero, tratamiento de deslizamiento rápido gratuito

* Con luz indicadora, para mostrar las condiciones de trabajo (en la máquina y el mango), uso seguro



3. Refrigeración

- * Encienda la máquina, enfríe inmediatamente, depilación inmediata
- * Buen enfriamiento vida útil más larga del mango
- * Efecto de depilación sin dolor con hielo real

Handle display

① Optional 12*24mm/12*36mm light spot size.

Different spot size meet different body parts hair removal needs .



*spot size : 12*24mm*



*spot size : 12*36mm*

② 10bars 1200w / 15bars 1800w. 10million—40million shots.
Effective for permanent hair removal

③ 755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.

Cooling effect

The handle has a cooling effect that improve treatment comfort.



*spot size : 12*24mm*



*spot size : 12*36mm*

Efecto del tratamiento

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

4. Programa de máquina de visualización de pantalla

1. Pantalla grande de 14 pulgadas, toque rápido
2. Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
3. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



5. Servicio OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

Exceeding
Your Expectations

The Most
Professional
Beauty Machine
Customization Service



24-Hour online
After-sales service



15 Years Laser Beauty
Device Manufacturer



OEM Factories
Support customization

6. Visualización de certificados

Diseño ID Equipos de diseño y desarrollo de Estados Unidos y Alemania. Línea de producción estándar. Línea de producción madura certificada y probada y equipo de inspección de calidad. Lo que más nos importa es que los productos de alta calidad son el estándar para mantener la cooperación.