

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily




Ventajas de la depilación láser de diodo

- * Láser de diodo de alta potencia con buena tecnología de enfriamiento, ¡para la depilación sin dolor!
- * El láser de diodo permite que la luz penetre más profundamente en la piel y sea más seguro que otros láseres. Debido a que puede evitar el pigmento de melanina en la epidermis de la piel, podemos usarlo para la depilación permanente de todos los vellos de color en los 6 tipos de piel, incluida la piel bronceada.
- * Adecuado para cualquier vello no deseado en áreas como la cara, los brazos, las axilas, el pecho, la espalda, el bikini, las piernas... También tiene la piel renovada y tensada al mismo tiempo.
- * Frecuencia 1-10 hz. ¡Tratamiento rápido! Máquina para la depilación rápida y definitiva. ¡Sin dolor!!

Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



- * Tamaño de punto 12*20mm, 12*35mm, para opción
- * Mango de 450 g, peso ligero, tratamiento de deslizamiento rápido gratuito
- * Con luz indicadora, para mostrar las condiciones de trabajo (en la máquina y el mango), uso seguro

Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair removal



Programa de máquina de láser de diodo

1. Pantalla grande de 12,4 pulgadas, toque rápido
2. Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
3. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)




Nombre del producto	Depiladora laser ice platinum
barra láser	Importado de Alemania/EE. UU., 10 bares, 12 bares, 16 bares
Longitud de onda	755nm 808nm 1064nm
Energía	0-150J/cm2
Frecuencia	1-10 Hz
Ancho de pulso	40-800ms
Interfaz LCD operativa	Pantalla táctil de color verdadero de 12 pulgadas
Sistema de refrigeración	Circuito cerrado de agua y aire Cabezal de tratamiento con temperatura de enfriamiento de semiconductores ajustable
Fuerza	4000W
fuerza electrica	220V/50HZ o 110V/60HZ

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd

We have professional Production R & D department, From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

