



808 Diode Laser

Big Power: 1000w 1200w 1600w

Triple wavelength: 755nm 808nm 1064nm

For different skin type: white, brown ,black

Descripción de productos

Machine Parts



nombre del producto

Máquina de depilación láser de diodo portátil

Tipo de láser

755nm/808nm/1064nm

6 barra láser	8 bares/10 bares/12 bares/16 bares, importado de Alemania/EE. UU.
Potencia de salida	800w/1000w/1200w/1600w
Sistema de visualización	Pantalla táctil de color verdadero de 10,4 pulgadas
Disparos de mango láser	40 millones de veces
Energía	10~150 j/cm2, ajustable
Duración del pulso	10~300ms ajustable
Frecuencia	1~10Hz
Fuerza	2500w
Temperatura del cristal	-29~5°C




Ventaja

1. Tecnología avanzada: tecnología de sinterización de estaño dorado,
2. Mangos: barras láser de Alemania/EE. UU., 8—16 barras, 800—1600 W de potencia para una depilación más rápida y mejor, una depilación permanente y sin dolor real, con resultados evidentes.
3. Tratamiento rápido: tamaño de punto grande / 12*20 mm / 12*35 mm, frecuencia 1-10 Hz, mayor eficiencia
4. Trabajo continuo: condensador TEC aire agua sistema de enfriamiento de semiconductores

Manejar pantalla

Handle display Handle color optional



weight **450g**

The handle weighs only 450g, making the treatment process easier

Cooling effect

Fast cooling, more comfortable treatment process



12*20mm



12*35mm



12*20mm




12*35mm

El sistema de enfriamiento TEC más avanzado dentro de esta máquina para brindar excelentes resultados de enfriamiento.

24 horas de tiempo de trabajo. Material de zafiro. ¡Experiencia real sin dolor!

Laser show Handle laser bar optional



Speed Diode Laser 808nm: longitud de onda estándar dorada para todo tipo de depilación láser

755nm: Efectivo específico para cabello rubio, depilación láser de cabello fino

ND YAG 1064nm: Efectivo específico para pieles oscuras y bronceadas

Before and After

Treatment comparison



Product Display



Para más detalles del producto, consultar inmediatamente!