

Ventajas

- * Barra láser importada Dilas de EE. UU. o Alemania.
- * Más de 40 millones de disparos, más de 3 años no es necesario cambiar el nuevo mango.
- * 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 se puede usar todo tipo de piel
- * Alta potencia: NUEVO mango de 1000W/ 1200W /1600W para opciones
- * Tamaño del punto del mango médico 12 * 24 mm, 12 * 36 mm, solución de depilación facial y corporal!
- * Sistema de refrigeración: exclusivo sistema de refrigeración Dual-TEC, el más eficaz para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.
- * Larga vida: 40 millones de disparos

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



Manejar pantalla

Gran potencia de 1200w, 1800w para libre elección

Tamaño de punto de 12*24 o 12*36 mm

- * Mango médico de 350 g, peso ligero, tratamiento de deslizamiento rápido gratuito
- * Con luz indicadora, para mostrar las condiciones de trabajo (en la máquina y el mango), uso seguro



1. Enfriamiento de hielo platino

- * Encienda la máquina, enfríe inmediatamente, depilación inmediata
- * Buen enfriamiento vida útil más larga del mango
- * Efecto de depilación sin dolor con hielo real

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...




2. Uso seguro en todo tipo de piel.

1. Alex 755nm para pieles claras

2. Diodo de velocidad 808nm para piel amarilla

3. Long Pulse 1064nm para pieles más oscuras



3. Efecto del tratamiento

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer
Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

4. Pantalla Programa de la máquina

1. Pantalla grande de 14 pulgadas, toque rápido
2. Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
3. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

5. Servicio OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6. Visualización de certificados

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification, product testing certification, product patent authority,



Diseño ID Equipos de diseño y desarrollo de Estados Unidos y Alemania. Línea de producción estándar. Línea de producción madura certificada y probada y equipo de inspección de calidad. Lo que más nos importa es que los productos de alta calidad son el estándar para mantener la cooperación.

SHIPPING

Welcome to visit our factory



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month