



1. Láser de diodo de tres longitudes de onda.
2. Barras láser doradas de Alemania o EE. UU. Mejoradas, 40,000,000 de vida útil más larga.
3. Seguro, rápido, indoloro, permanente
4. Para la depilación de toda la piel y el cabello.

Pantalla táctil de color verdadero de 5.14.0 pulgadas con 6 colores de piel.



--- Barra láser importada de EE. UU., puede disparar 20-40 millones de veces

---Tecnología láser, 3D 7558081064nm o diodo de velocidad 808nm

---Gran potencia, 1000w, 1200w y 1600w para elegir, cada barra es real 100w

---Tamaño de punto grande 12*20mm, 15*25mm, 12*38mm para la opción

--- Mango muy ligero, solo 450 g, será más conveniente que lo sostenga para hacer el tratamiento

--- Buen enfriamiento con hielo, lograr un tratamiento sin dolor



MACHINE DETAILS DISPLAY

EXQUISITE DETAIL DISPLAY



Acerca de las manijas

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator
12mm*20mm / 12mm*35

4cm²

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm
Ideal for range of hair colors


Speed 808nm
Safe for darker skin types

YAG 1064nm
Perfect solution for darker skin

The diagram illustrates a single black laser applicator with a yellow tip, which is equivalent to three separate laser applicators: a white Alex 755nm applicator, a black Speed 808nm applicator, and a black YAG 1064nm applicator. The applicator's tip is shown with a 4cm² area and two dimensions: 12mm*20mm and 12mm*35.

Uso seguro en todo tipo de piel

1. Alex 755nm para pieles claras
2. Diodo de velocidad 808nm para piel amarilla
3. Long Pulse 1064nm para pieles más oscuras



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Parámetros del producto



Duración del pulso	10-300ms ajustable
Temperatura del cristal	-27 °C ~ 5 °C
barra láser	10bar/12bar/16bar, importado de Alemania/EE. UU.
Tecnología	Ondas callosas 7558081064nm Tecnología
Potencia de salida	1000w/1200w/1600w
Tipo de láser	Láser de diodo de 808nm o 755/808/1064nm 3 ondas combinadas

Sistema de visualización	pantalla de 12 pulgadas
Longitud de onda	755/808/1064
tiros	20-40 millones de disparos
Energía	10~150 j/cm ² , ajustable
Frecuencia	1-10 HZ
Enfriamiento	Compresoraireagua
Fuerza	3500W
Tamaño del punto	12*20mm o 12*35mm para elegir
Voltaje	110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir

Visualización de la pantalla



Programa de la máquina

1. Pantalla grande de 12 pulgadas, toque rápido
2. Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
3. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

Cuadro comparativo antes y después del efecto depilatorio

