



The image features a black, professional-grade diode laser hair removal machine on the left. It has a digital touchscreen display at the top showing various settings and icons. Below the screen are two red emergency stop buttons and a power switch. The machine is mounted on a stand with four wheels. Two long, black, flexible treatment cables are attached to the front. To the right of the machine, three women with different hair colors (dark, brown, and blonde) and skin tones are posing in black, backless dresses. They are looking towards the camera with confident expressions. The background is a solid black, creating a high-contrast, professional aesthetic.

Diode laser hair removal

*Big Power: 1200w 1800w
Triple wavelength: 755nm 808nm 1064nm
For different skin type: white, brown ,black*

15 años de fábrica, 2 años de garantía, 102 países, más de 60 000 clientes
MLKJ——Haga que su negocio de belleza sea más fácil



Facial TIP!

diode laser hair removal



Easily treat areas that are normally hard to reach!

Improved Reach

This unique facial head allows you to reach areas of difficult access such as ears, nose, and interlining, among others.

ICE with cold Sapphire tip, protects the epidermis while keeping the heat in the dermis, where the follicles are located.

Facial TIP:

Specifications: Diode, 808 nm, Spot Size $\Phi 6$ mm




Depilación láser de diodo

¡Trate fácilmente áreas que normalmente son difíciles de alcanzar!

Alcance mejorado

Este exclusivo cabezal facial le permite llegar a zonas de difícil acceso como orejas, nariz y entreceja, entre otros.

ICE con punta fría de Zafiro, protege la epidermis manteniendo el calor en la dermis, donde se encuentran los folículos



Ventajas

- 1.3 ondas 1064nm Diodo 808nm 755nm, 3 en 1 se puede usar todo tipo de piel
Alta potencia: NUEVO mango de 1000W/ 1200W /1600W para opciones
2. Tamaño de punto grande 15 * 25 mm, 12 * 35 mm solución de depilación facial y corporal.
3. Sistema de refrigeración: exclusivo sistema de refrigeración Dual-TEC, más eficaz para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.
4. Larga vida: doble garantía de soporte vital

Más nuevo 100w cada barra, nuevo mango mejorado, peso 350g, tratamiento fácil de hacer.

8 barras 800w; 10 bares 1000w; 12 bares 1200w; 16 bares 1600w



Depilación láser de diodo:

- »»Seguridad: sin quemaduras en la piel, sin daños en la piel y las glándulas sudoríparas, sin cicatrices, sin efectos secundarios.
- »»Rápido: gran tamaño de punto 12*38 mm², tratamiento eficaz y rápido en gran área de tratamiento
- »»Depilación permanente: elimine todo el vello en todos los tipos de piel, incluida la piel bronceada.
- »»Temperatura del cristal: ~5-3°C, reduce el dolor y aumenta la sensación de comodidad en el tratamiento.

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth




1. Depilación sin dolor , ningún efecto secundario.
2. Potencia fuerte, módulo de diodo láser importado de Alemania, 10bar, 12 bares, 16 barras disponibles.
3. Tamaño de punto grande 12*20mm or 12*35mm, para una depilación rápida.
4. El mejor sistema de enfriamiento: aire agua condensador semiconductor TEC, la temperatura del agua se puede controlar entre 26 ° C y 28 ° C, 24 horas de funcionamiento continuo.



755 nm



808 nm




1064 nm



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Manejar Larga vida útil 20-40 millones de disparos

Velocidad 808nm: Longitud de onda estándar dorada para todo tipo de cabello

Alex 755nm: Efectivo específico para cabellos rubios, cabellos finos

Pulso largo 1064nm: Efectivo específico para pieles oscuras y bronceadas, la mejor calidad, láser ipl shr opt / nd yag / precio de la máquina de depilación láser alejandrita



handle weighs only 350g

Available in **black or white**



Adecuado para la depilación láser de diodo en toda la piel del cuerpo
Buen efecto de la depilación láser de diodo

Modelo	láser de diodo 808nm depilación láser 1200w
Tipo de láser	Láser de diodo de 808nm o 755/808/1064 de 3 ondas
Mostrar	Sistema de pantalla táctil de 14 pulgadas
Longitud de onda	808nm o 755/808/1064nm
tiros	40 millones de tiros
Energía	10~150 j/cm2, ajustable
Frecuencia	1-10 HZ
Enfriamiento	Refrigeración TEC doble
Fuerza	3000W
Tamaño del punto	12*36mm o 12*24mm para elegir
Voltaje	110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir
Peso neto	46kg
Peso bruto	80kg
Tamaño de la máquina	53*40*105cm
Model	máquina de depilación láser

- 1) La pantalla puede agregar su logotipo propio
- 2) pantalla con 6 idiomas
- 3) diferentes partes del cuerpo para elegir, un toque puede comenzar su tratamiento

Frequency	Pulse	Energy	Total	Date
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:11
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:13
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:17
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:19

Multimedia Control System

Supports Bluetooth /Wifi /Remote control and locking/Cloud storage



Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search

Back To Search Results

Establishment:

WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:

Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: 10082104

Official Correspondent:

Pingping Lv
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:

Wen Xu
4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,