



Ventaja de la máquina de depilación láser de diodo 755 808 1064

- 1) Use un condensador TEC, tiene un mejor efecto de enfriamiento, asegúrese de que la máquina funcione continuamente las 24 horas, incluso en verano.
- 2) Usar bomba de alta presión importada de Italia, 40,000,000 de vida útil más larga
- 3) 2 filtros, 1 filtro para agua blanda, 1 filtro para impurezas separadas.
- 4) Alta potencia 2000w, energía fuerte, consigue un buen efecto de depilación.



ADVANTAGE

- **PAINLESS:**755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:**Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:**There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:**To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



Before and After

Treatment comparison



• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



TECHNICAL PARAMETERS

Device Name	Diode laser hair removal machine
Model Number	V30 single handle 4K
Wavelength	755nm 808nm 1064nm
Screen size	14 inch 4K true color touch screen
Pulse Duration	1-300ms
Frequency	1-10hz
Spot size	12*35mm
Energy	1-150J/cm2
Cooling	Water cooling+Air cooling
Voltage	AC220V/110V 50HZ/60HZ
Demension of machine	45.4cm*52.1cm*101cm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years

Para obtener más información sobre el producto, contáctenos las 24 horas en línea.