

NEW ARRIVALS

2022 Newest Permanent and Painless Ice Hair Removal

- 3 waves 1064nm+808nm+755nm,
- 3 in 1 all skin type can be used
- Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+



12*20mm



12*35mm



755 808 1064 nm 3 1064nm 808nm 755nm

* (1064nm 808nm 755nm 3 1064nm 808nm 755nm) .1064nm 808nm 755nm 3 1064nm 808nm 755nm 40 1064nm 808nm 755nm *

1064 808 755 *nm 1064 808 755 *nm 1064 808 755 *nm 1064 808 755 *nm

Newest Factory Lowest Price Diode Laser Hair Removal

A new
winner
is born!



HD 4K Screen Design

The screen can be rotated for more convenient operation

One-touch start button

1064nm 808nm 755nm 24 1064nm 808nm 755nm 31.3- 1064nm 808nm 755nm 2 1064nm 808nm 755nm

000000 000 0000

ULTRA-LOW Temperature -31°C

Ultra low temperature
protect skin
not burned by the laser



000000 0000 000000 000

* 00000 000 00 00000 000000 000000 0000 000 0000000000 000000 00000 00 0000000

* 00 0000000 00000 000 000 000 000000 000

000000 00 000 00000 00000 000000 0000 0000 *

MULTI-ANGLE MACHINE DISPLAY

New upgrade 14-inch HD 4K screen

The screen can be rotated 180 degrees

12*35mm big spot size

Optional parameters for different skin types



*.3 1000 1200W/1600W//1800W 1 3 755 808 1064 :1000

*.1000 1200W/1600W//1800W 1 3 755 808 1064 :1000

*.36*12 24*12 24*12 24*12 24*12 24*12 24*12 24*12 24*12 24*12

*. Dual-TEC 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

*.40 :40 40

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

12mm*20mm / 12mm*35

4cm²

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm
Safe for darker skin types

YAG 1064nm
Perfect solution for darker skin

이러한 레이저는 피부의 색소 침착, 모발, 그리고 혈관을 효과적으로 치료할 수 있습니다. 또한, 피부의 탄력을 향상시키고, 주름을 줄이는 데도 도움이 됩니다. 이 레이저는 안전하고, 통증이 적으며, 회복 기간이 짧아 많은 사람들에게 인기가 높습니다.

Simple installation and easy handling of areas that are usually difficult to reach

12x24mm 1200W big power

Improved Reach: 360° Rotatable

Easy installation


Finger treatment

Nose hair treatment

Ear treatment

Eyebrow treatment

12*20mm/12*35mm 24*12 mm 12*36mm 이 레이저는 피부의 색소 침착, 모발, 그리고 혈관을 효과적으로 치료할 수 있습니다. 또한, 피부의 탄력을 향상시키고, 주름을 줄이는 데도 도움이 됩니다. 이 레이저는 안전하고, 통증이 적으며, 회복 기간이 짧아 많은 사람들에게 인기가 높습니다.



☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□.

[illegible]

0000	00	000000	00	000000	000	00000	00	00	000	00000	000000	0000	0000	0	000	00000000
------	----	--------	----	--------	-----	-------	----	----	-----	-------	--------	------	------	---	-----	----------

1064 808 755 14

* □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□

*□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□

* □□□□□□ □□□ □□□□□□

* □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□

OEM / ODM 我們提供 100% 原創設計，並可根據您的要求進行定制。

○○○○○ ○○○ ○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○○!