





755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

1. 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

2. 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

3. 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

4. 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

4. 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

40,000,000 6 40,000,000 5.14.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000

Handle Details

Three Wavelengths Work Togher



1064nm 808nm 755nm

755nm (1064nm/808nm) 808nm 1064nm

For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Laser hair removal treatment theory



Hair active growth
phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase
(1-2weeks)



Resting phase
(1-2 weeks)



Return to growth
phase

□□□□□ □□□□□□□□□□







品牌	808V29
品牌名称	品牌名称 755/808/1064 品牌 3 品牌 品牌名称 808 品牌名称 品牌
品牌名称	4 品牌名称 14 品牌名称 品牌名称K 品牌 品牌
品牌名称	755/808/1064
品牌名称	20-40 品牌 品牌名称
品牌名称	10~150 j/cm2 品牌名称 品牌名称
品牌名称	1-10HZ
品牌名称 品牌	品牌 品牌 品牌名称
品牌名称	3500 品牌
品牌名称 品牌名称	12 * 20 品牌名称 品牌名称 品牌名称 35 * 12 品牌 品牌 品牌名称
品牌名称	110 品牌名称 品牌名称 品牌名称 50 / 品牌名称 220 品牌 品牌名称 60 / 品牌名称
品牌名称 品牌	95 品牌名称
品牌名称 品牌	105 品牌名称
品牌名称 品牌名称	53*40*105 品牌 品牌名称

125*56*70.4

Before and After



After



After

* 0000 0000 00 00 000000 0000 0 000 scr 000 000000

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



LOGO design

SYSTEM design

LOGO design

Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



15 我们拥有 15 项专利，15 项专利，15 项专利，15 项专利，15 项专利，15 项专利！

14 我们拥有 14 项专利，14 项专利，14 项专利，14 项专利，14 项专利，14 项专利！

我们拥有 CE 认证，我们拥有 CE 认证，我们拥有 CE 认证，TUV 认证，我们拥有 TUV 认证！

我们拥有 OEM 服务，我们拥有 OEM 服务，我们拥有 OEM 服务，我们拥有 OEM 服务！

我们拥有 102 个国家，我们拥有 102 个国家，我们拥有 102 个国家，我们拥有 102 个国家！

我们拥有 60000+ 客户，我们拥有 60000+ 客户，我们拥有 60000+ 客户，我们拥有 60000+ 客户！

我们拥有 102 个国家，我们拥有 102 个国家，我们拥有 102 个国家，我们拥有 102 个国家！

PACKING

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service