

NEW ARRIVAL



**C2 Vertical
Magnetic Thin**

- ◆ BUILD MUSCLE
- ◆ BURN FAT

The newest air-cooling system
4 working handles



**C2 Vertical
Magnetic Thin**

Painless, sweat-free, convenient and fast

این دستگاه چگونه کار می کند؟

این دستگاه از الکترومغناطیسی پالسی با شدت بالا برای ساختن عضلات و لحن برای شکم، بازوها، پاها و باسن استفاده می کند.

عضله سازی

انقباضات شدید فوق حداکثری واکنش عضلات را تحریک می کند. انرژی ساختار داخلی را بازسازی می کند و باعث رشد مجدد سلول های عضلانی، ایجاد پروتئین و زنجیره های فیبر عضلانی می شود. این روش منجر به تراکم و حجم عضلانی بیشتر می شود.

Multi-angle display

III

Simpler, higher smile
No diet, no exercise



انواع سبک ها و مشخصات را می توان انتخاب کرد



حذف چربی

عضله سازی ترشح اپی نفرین را بهبود می بخشد، که یک اثر آشکار را به همراه دارد که منجر به فوق حداکثری می شود. لیپولیز در سلول های چربی


گردش خون بهبود لنفاوی

امواج الکترومغناطیسی باعث تحریک هموگلوبین، افزایش جریان خون و گردش لنفاوی می شود. روش باعث می شود که سلول های چربی مرده به طور طبیعی از بین بروند.

شدت بالا

مبتنی بر انرژی مغناطیسی با شدت بالا است که می تواند عضلات اسکلتی بزرگ بدن انسان را پوشش دهد. و این TeslaSculpt سطح انرژی بالا اجازه می دهد تا عضله با بازسازی عمیق ساختار درونی آن پاسخ دهد.

Work principle



Treatment demonstration



Hamstring



Thighs



ABS




Shoulder Arm



Gluts

Before and After



Abdominal weight loss



Arm weight loss



Leg weight loss



Leg weight loss

تحریک قوی تر

سیم پیچ دو لایه اثرات الکترومغناطیسی شدیدتر و قوی تری ایجاد می کند.

تکنولوژی خنک کننده مایع

مجهز به اپلیکاتورهای خنک کننده مایع است که امکان کارکرد طولانی مدت را بدون مشکل گرمای بیش از حد فراهم می کند. 4 اپلیکیشن تحریک مغناطیسی برای درمان همه نگرانی های شما به طور مستقل یا همزمان

Bodybuilding fat burning

Get in shape easily




Simpler, higher smile
No diet, no exercise



Arm



Vest line



Peach hip



Beautiful legs

Machine parameters

Device Name	HI-EMT Teslasculpt Machine
Model Number	HI-EMT
Application	For Commercial
Adjusted	10 levels
Pulse Duration	300PS
Frequency	1-7hz
power	2300W
Energy	20,000 sit-ups/50,000 muscles contractions
After-sales Service Provided	Free spare parts, Online support, Video technical support
Handles	4 Handles
Material	ABS+Stainless Steel
Voltage	AC220V 50HZ/60HZ
Demension of machine	990*390*346mm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years

24