

DIODE LASER HAIR REMOVAL

PAINLESS HAIR REMOVAL, NO SIDE EFFECT

MORE

מכשיר לייזר דיודה להסרת שיער. יעיל, אינו כואב, ללא צדקה.

1. הסרת שיער דיודה לייזר יעילה יותר משיערות ושיערות. 15 שניות לכל שיער.
2. ללא צדקה, ללא כאב, ללא שיער חוזר. ללא צדקה.
3. ללא צדקה, ללא כאב, ללא שיער חוזר. ללא צדקה.
4. לייזר דיודה יעיל יותר משיערות ושיערות. 1064 ננומטרים 808 ננומטרים 755 ננומטרים. לייזר דיודה יעיל יותר משיערות ושיערות.
5. לייזר דיודה יעיל יותר משיערות ושיערות. 50 ננומטרים לייזר דיודה יעיל יותר משיערות ושיערות.

לייזר דיודה

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big 20*12 □□□□ □□□□□mm, 12*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair removal



New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



- * 4 ساله گارانتی و 14 روز بازگشت وجه.
- * خدمات OEM و ODM.
- * خدمات پس از فروش و تعمیرات.

مشخصات از دستگاه لیزر دایود موهای زائد

مورد	755nm/808nm/1064nm لیزر دایود عمودی
نوع لیزری	نوار لیزر پزشکی لیزر دایود: 10 بار / 15 بار
قدرت هر نوار	120w/بار پزشکی
سیستم نمایش	صفحه نمایش لمسی 14 اینچی رنگی واقعی
طول موج	808nm/755nm/1064nm
Spot Size	24*12mm ² /12*36mm ² پزشکی
طول عمر دسته لیزری	حداقل 40 میلیون شات
انرژی	(اختیاری / قابل تنظیم) تا 150 J / cm ² / 10-150
مدت زمان نبض	میلی ثانیه قابل تنظیم 30 ~ 400
فرکانس	هرتز؛ 1.0-10
سیستم خنک کننده	کمپرسور هوا گردش آب را ببندید
قدرت دسته	1000w/1200w/1600w/1800w
قدرت ماشین	وات 4000
منبع برق	ولت / 50 هرتز یا 110 ولت / 60 هرتز 220
دمای کریستال	تا 3 درجه سانتی گراد -20
دمای ماشین	درجه سانتی گراد 24
نیروی مورد نیاز	AC220V/110V 50~60Hz



15 Years
Laser Beauty Device
Manufacturer

Our Showroom



□□□□ OEM □□ □□□□ ODM:
- □□□ □□ □□□

1. 本公司生產的各種電子產品，均採用優質材料，並經過嚴格的品質檢驗，確保產品質量優良，性能穩定。

 2. 本公司擁有先進的生產設備和技術，能夠生產各種規格、型號的電子產品，滿足客戶的各種需求。

 3. 本公司生產的各種電子產品，均經過嚴格的品質檢驗，確保產品質量優良，性能穩定。

 4. 本公司生產的各種電子產品，均經過嚴格的品質檢驗，確保產品質量優良，性能穩定。

Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Product assembly process



Quality inspection of finished products



Product packaging

本公司生產的各種電子產品，均採用優質材料，並經過嚴格的品質檢驗，確保產品質量優良，性能穩定。

 24!