




EXFU เป็นบริษัทชั้นนำในวงการเครื่องสำอางค์และเครื่องสำอางค์
EXFU เป็นบริษัทชั้นนำในวงการเครื่องสำอางค์และเครื่องสำอางค์ 1064 808 755 EXFU ipl



0000000 0000000

Mini Portable

The net weight of the handle is
about equal to one iphone

285g

Ergonomic handle
It's not tiring to take off



【产品特点】

1200W/1800W 大功率 快速干发 便携 轻巧 易握

机身尺寸 36*12 厘米 24*12 厘米 重量 285g

* 285g 重量 相当于一个 iPhone 的重量 小巧 便携 易握


* 机身采用优质塑料 手感舒适 且 (机身 与 手柄 分离) 方便 携带 使用 方便 易握 轻巧 便携 易握

EXFU

Exfu Violin

One-of-a-kind styling
Build your own hair removal machine

One minute cooling, 12x24cm²super cool area.
Newest design handle 0.31kg





800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)






SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)

7558081064nm □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□



Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



種類	半導体 固体 光源
波長 範囲	波長 1200---波長 800 nm 12---8 μm 波長範囲 波長範囲/波長範囲
波長 範囲範囲	4 波長範囲 14 波長範囲 波長範囲K 波長 範囲
波長 範囲	808nm 755 nm 808nm 1064nm
波 範囲	50 波長 範囲範囲
波長範囲	10~150 j/cm2 波長範囲 範囲
波長範囲	1-10 範囲
波長範囲 範囲	波長範囲 範囲範囲 範囲 波 TEC 波長 範囲範囲 波 範囲範囲 波 範囲範囲 波 範囲範囲 範囲範囲 範囲 波 範囲範囲 範囲範囲 波 範囲範囲 範囲範囲 範囲
波長範囲	3500 範囲
波長範囲 範囲範囲	12*24mm 36*12 mm 範囲範囲 範囲範囲
波長範囲	110 範囲範囲範囲 範囲範囲 範囲範囲 50 / 範囲 220 範囲 範囲範囲 60 / 範囲
波長範囲 範囲	35 範囲範囲範囲
波長範囲範囲 範囲	45 範囲範囲範囲

!範囲範囲 24 * 7 範囲範囲範囲 範囲範囲
範囲範囲 範囲 範囲範囲範囲 範囲!