

خلاص شدن از شر موهای زائد یک مسئله قدیمی است و حذف موهای زائد طولانی مدت به ویژه راه حل یک مرحله ای برای از بین EXFU، چالش برانگیز است. روش حذف موهای زائد با لیزر بردن موهای زائد واقعا موثر.



مزیت دستگاه لیزر موهای زائد دایود 1064 808 755

- 1) کندانسور، اثر خنک کنندگی بهتری دارد، مطمئن شوید که دستگاه به طور مداوم در 24 ساعت حتی در TEC استفاده کنید (تابستان کار می کند).
- 2) استفاده کنید ایتالیا پمپ فشار قوی وارداتی، 40000000 طول عمر بیشتر
- 3) 2 فیلتر 1 فیلتر برای آب نرم، 1 فیلتر برای ناخالصی جدا.
- 4) قدرت بالا 3000 وات، انرژی قوی، اثر حذف موهای خوب را دریافت کنید



360 degree bidirectional rotation

No need to drag, easily rotate various angles
Rotating without winding, the operation is more convenient




جدیدترین کارخانه با کمترین قیمت لیزر موهای زائد دایود
HD 4K طراحی صفحه نمایش

صفحه نمایش را می توان برای عملکرد راحت تر چرخاند
دکمه شروع با یک لمس



قابل استفاده برای رفع موهای زائد در تمام نقاط بدن، ایمن، بدون درد، راحت و دائمی



Cool glow equivalent



دستگاه لیزر موهای زائد دایود نوع جدید EXFU

Painless Freezing Hair Removal



12*24mm² large cool area, no pain and no skin damage.

EXFU



The handle is small and lightweight, weighing as low as 350g

Just One minute! Quick cooling down to **-29°C**

دستگیره لیزر دایود موهای زائد 1064 808 755

اندازه نقطه 12 * 20 میلی متر، 10 میله 1000 وات.
اندازه نقطه 12 * 35 میلی متر، 12 میله 1200 وات.
اندازه نقطه 12 * 35 میلی متر، 16 میله 1600 وات.

808 Hair Removal treatment pictures



- 1) لیزر دایود حذف موهای زائد است بدون درد
- 2) بی خطر حذف دائمی موهای زائد بر روی انواع پوست
3. یخ منجمد خنک کننده کریستال یاقوت کبود، برای رفع موهای زائد بدون درد



سیستم صفحه نمایش

برنامه دستگاه لیزر دیود

1. صفحه نمایش لمسی بزرگ اینچی، طراحی انسانی، دیود سیستم عامل لیزر 14.
 2. مرد/زن، اعضای بدن، 6 نوع پوست برای گزینه
 3. انگلیسی زبان مادری شما.
 4. OEM/ODM سیستم، رایگان
- (...سرویس برنامه (لوگو/سیستم



پیکربندی محصول

مورد	لیزر دایود 1064 808 755 نانومتری عمودی
نوع لیزری	لیزر دایود، 12 بار، 16 بار
قدرت هر نوار	100 وات
سیستم نمایش	صفحه نمایش لمسی 14 اینچی رنگی واقعی
طول موج	808nm/755nm/1064nm
اندازه نقطه	12*24mm ² /12*36mm ²
طول عمر دسته لیزری	حدافل 40,000,000-20,000,000 شات
انرژی	(اختیاری /cm ² قابل تنظیم (تا 150 J / cm ² 10-150
مدت زمان نبض	میلی ثانیه قابل تنظیم 800 ~ 40
فرکانس	هرتز؛ 10-1.0
سیستم خنک کننده	هوا گردش آب را ببندید TEC کندانسور نیمه هادی
قدرت دسته	1000w/1200w/1600w
قدرت ماشین	3500 وات
منبع برق	ولت / 50 هرتز یا 110 ولت / 60 هرتز 220

دمای کریستال	درجه سانتیگراد 5 ~ -29
دمای ماشین	درجه سانتی گراد 27
نیروی مورد نیاز	AC220V/110V 50~60Hz

نمایه شرکت

3 سال گارانتی

خدمات آموزش آنلاین رایگان، پشتیبانی فنی
توان بزرگ 1600 وات ، نتیجه رضایت بخش حذف موهای زائد

		
		
 Authentication NQA13485,CB certification and more Complete certification materials	 60000+ Customers We have professional after sale team and we provide 7*24 services	 2 Years Warranty 2 years warranty for each machine, All questions will get repense within 24 hours

- 1.Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd 14 سال در صنعت زیبایی یک تولید کننده بسیار حرفه ای و با تجربه تجهیزات زیبایی در چین است.
2. ما تولید حرفه ای داریم تحقیق و توسعه بخش، می تواند پشتیبانی فنی را ارائه دهد، 2 سال گارانتی.

ABOUT COMPANY

Shandong Xinghua Electronics Co., Ltd.



ABOUT US

[LEARN MORE](#)

14 years factory ,14 years focusing on the development of beauty equipment, Pursuit of higher product quality, Making your business easier!

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America South America , Europe ,more than 102 countrys .





Professional
Production R&D
department



Wide range
of beauty machines



14 Years

Professional Factory



Dust-free installation
workshop



Professional
technical team

لطفا برای جزئیات بیشتر محصول با ما مشورت کنید
24 ساعت آنلاین