




### استفاده از دستگاه لیزر موهای زائد--

\* لیزر دیود با قدرت بالا با تکنولوژی خنک کننده خوب، برای رفع موهای زائد بدون درد!


\* مناسب برای هر گونه موهای ناخواسته در نواحی مثل صورت، بازوها، زیر بغل، سینه، پشت، بیکینی، پاها...  
به سرعت!!! \*hz.treatment فرکانس 10-1

**!!ماشین برای سریع و دائمی برداشتن مو. بدون درد**





بدنه و صفحه نمایش می توانند 360 درجه بچرخند و به دلخواه می توان آنها را فشار داد و کشید و روند استفاده را راحت تر می کند.



**Exfu**

**NEW ARRIVAL**

Style: Stationary

*New*

**Diode Laser  
Hair Removal**

Available for any unwanted hair on arms, legs, back, chest, face, etc.

The screen can stretch  
The machine body can rotate 360°



**طول موج سه گانه شامل: 755 نانومتر 808 نانومتر 1064 نانومتر**

755 نانومتر مناسب برای رفع موهای زائد پوست روشن  
 808 نانومتر مناسب برای رفع موهای زائد پوست خنثی  
 1064 نانومتر مناسب برای رفع موهای سیاه پوست

**350g lightweight handle, more ergonomic**

Available in **black or white**

spot size:12*36	spot size:12*24	spot size:12*36	spot size:12*24

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

### **EXFU دسته دستگاه لیزر موهای زائد**

دسته 24\*1.12 میلی متری می توانید بر روی قسمت های کوچک بدن مانند حذف موهای صورت و سایر نقاط بدن. می تواند در قسمت های بزرگ بدن مانند 36\*2.12mm پشت، بازوها و پاها استفاده شود.



#### Authentication

FDA,NQA13485,CB certification  
and more complete certification  
materials



#### 60000+ Customers

We have professional after sale  
team and we provide 7\*24  
services



#### 2 Years Warranty

2 years warranty for each  
machine, All questions will get  
reponse within 24 hours

## The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless  
and effective



# EXFU

Redefine hair removal equipment  
OEM & ODM Professional Design

## Packing

safe and thoughtful packaging service



### Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

### Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



### 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,