

Picosure Laser

Picosecond Laser



آیا شما یک سالن زیبایی هستید؟ پخش کننده؟ یا یک شرکت بازرگانی؟
نیاز دارید؟ ODM یا OEM آیا برای محصولات به
را ارائه می دهد ODM و OEM کارخانه ما خدمات
!لطفا برای اطلاع از آخرین قیمت ها، 24 ساعته آنلاین، درخواست ما را ارسال کنید

اطلاعات محصول

conten†



ویژگی های فنی:

>>No injury to skin and hair follicle; no risk of scarring.

- >>Instantaneous blasting high laser technology, international standard of production, technical test strictly.
- >>Imported stone Q-switch cassette mechanism, the entire solid laser, without replacing Q-switch.
- >>Painless treatment, little side-effect.
- >>Easy to operate.



کاربرد لیزر پیکوثانیه

- این دستگاه لیزر دوم پیکو مجهز به منبع تغذیه بالا، دارای میله لیزر دوبل و. سبک، انجام کار خوب در از بین بردن رنجدانه، برداشتن خالکوبی، پاکسازی ابرو و سفید کردن پوست، و غیره. و تاثیر آن بهتر از دستگاه یاکلسر معمولی است.
- پروپ های قابل تنظیم 1064 و 532 نانومتر



Working Principle



دستگیره های لیزری Picosecond:

>> 755nm: Pico second laser head, for age spot removal, freckle removal, chloasma removal.

>> 1064nm & 532nm for tattoo removal, eyebrow clearance, etc.

>> New brand guide light arm for tattoo laser removal machine, with a more delicate appearance.



Screen interfac

Professional Screen, Easy operation



!خدمات آنلاين 24 ساعته