

1.3 امواج



Large Spot Size

Quick and Comfortable

With large spot size of $1.2 \times 3.5 \text{cm}^2$, for faster treatments and better patient experience.



TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

رسیدگی

شمش لیزر طلای وارداتی، شات تا 40 میلیون *

اندازه نقطه 12 * wer * 10 بار 1000 وات، 12 بار 1200 وات و 16 بار 1600 وات پو بالا گزینه های

* 20 میلی متر، 15 * 25 میلی متر، 12 * 38 میلی متر برای گزینه

* دسته 450 گرمی، سبک وزن، درمان سریع اسلاید رایگان

* دارای چراغ نشانگر، برای نشان دادن وضعیت کار (روی دستگاه و دسته)، با خیال راحت استفاده

کنید


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser




استفاده ایمن در تمام انواع پوست

الکس 755 نانومتر برای پوست روشن
دیود سرعت 808 نانومتر برای پوست زرد
پالس بلند 1064 نانومتری برای پوست تیره تر

Working Principle

Triple wavelength laser work together

Suits for all skin and hair types




- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)





Icon

Before & Post 3 Tx
Photos Courtesy of M. Adatta, MD



برنامه ماشین

1. اینچ صفحه نمایش بزرگ، لمس سریع 12.4
2. مرد و زن، 6 عضو بدن، 6 نوع پوست تنظیم نرم افزار هوشمند
3. 6 گزینه زبان، شما زبان مادری می توان اضافه کرد
4. رایگان (سرویس برنامه (لوگو/سیستم OEM

د
س
ق
گ
ج
ه
پ
ل
ز
ر
م
و
ه
ا
ی
ز
ا
د
د
ی
خ

آ
م
ن
/ (ن
م
ر
ک
ا
و
ر
ر
ا
ت
ی
8
ر
ر
، ،
10
ر
، ،
1
2
م
پ
1
م
، ،
1
6
م
پ
1
م

