


**High power diode laser
with nice cooling technology
for hair removal with painless!**


* 10-1 treatment . . . !!!



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

□□□□ □□□□□□□□

1. □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
2. □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□
3. 40,000,000 □□□□□ □□□□ □□ □□ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
4. □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
5. 14.0 □□□□□ □□□ □□□□□
6. □□□□□ □□□ □□□□□

Handle Details

Three Wavelengths Work Togher



1064nm 808nm 755nm

755nm (1064nm/808nm) 808nm 1064nm

For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Laser hair removal treatment theory



Hair active growth
phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase
(1-2weeks)



Resting phase
(1-2 weeks)



Return to growth
phase

□□□□□ □□□□□□□□□□□







型號	808V29
適用部位	面部、頸部、胸部、腹部、四肢、全身
適用人群	18-60 歲男女老幼
適用皮膚	755/808/1064 nm 三種波長
適用溫度	20-40 ℃
適用深度	10~150 j/cm ²
適用頻率	1-10HZ
適用時間	10-30 分鐘
適用次數	3500 次
適用面積	12*24mm 36*12 mm
適用功率	110 W
適用電壓	50 / 220 V
適用重量	95 kg
適用尺寸	105 cm
適用包裝	53*40*105 cm

□□□ □ □□□ □□□ □□□□□□



00000 000000 00 00 0 00000000 00 0000 00000 !000000 000000 00000 00000 00000 000000 0000!
 000000 00000 000000 000000
 00000 000000

- * 14.0 14.0
- * 14.0 14.0
- * 14.0 14.0
- * 14.0 14.0

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



LOGO design

SYSTEM design

LOGO design

Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



14 我们拥有 102 个国家的客户，我们拥有 60000 多个客户！

13 我们拥有 102 个国家的客户，我们拥有 60000 多个客户！

我们拥有 102 个国家的客户，我们拥有 60000 多个客户！

我们拥有 102 个国家的客户，我们拥有 60000 多个客户！

我们拥有 102 个国家的客户，我们拥有 60000 多个客户！

我们拥有 102 个国家的客户，我们拥有 60000 多个客户！

我们拥有 102 个国家的客户，我们拥有 60000 多个客户！

PACKING

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service