



24 ชั่วโมง บริการทุกวัน!!!
.บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง บริการทุกวัน!!!

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



1064 808 755 10000 1000 1000 10000 1000 10000000

1000 1000 10 1000 1000 20 * 12 1000 1000000.

.1000 1200 1000 12 1000 1000 35 * 12 1000 1000000

1000 1600 1000 16 1000 1000 35 * 12 1000 1000000.




1000 1000000 1000 1000000 1000

1000 1000 1000000 1000000 1000000 1000 10 1000 1000 1000000 10 10




0000 0000 0000 0 0000 00 0000 00 0000 00 0000





The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



产品特点 产品特点

波长	755nm808nm1064nm
脉冲宽度	16 --- 8000000 脉冲
脉冲间隔	100 毫秒
脉冲频率	0.5-10 赫兹 14 赫兹 脉冲频率 脉冲
光斑大小	808nm 808 平方nm755nm1064nm
光斑形状	12 * 35 毫米 圆形 20 * 12 / 毫米 圆形 圆形
光斑颜色	808 毫米 40000000-10000000 毫米 :毫米
光斑大小	10-150 J / cm2 150 毫米) 毫米 J/cm2 毫米
光斑形状	40 ~ 800 毫米 毫米 毫米
光斑颜色	1.0-10 毫米
光斑大小	毫米 毫米 毫米 TEC 毫米 毫米 毫米
光斑形状	800w/1000w/1200w/1600w
光斑颜色	2000 毫米
光斑大小	220 毫米 60 / 毫米 110 毫米 50 / 毫米
光斑形状	-10 ~ 3 毫米 毫米 毫米
光斑颜色	27 毫米 毫米 毫米 31 毫米
光斑大小	AC220V/110V 50~60Hz

产品特点 产品特点 产品特点 产品特点 产品特点 产品特点!