



فناوری 7558081064

رفع موهای زائد درمان مناسب برای رفع موهای زائد تمام پوست *

جلسه ریش 60% مو 1 *







DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



1. فناوری 755 نانومتر 808 نانومتر 1064 نانومتر، برای رفع تمام سبک های پوست و مو.
2. موثر برای فولیکول های مو تولید تجمع گرما. حذف دائمی بدون درد.
3. تقریباً بدون پراکندگی پوست، بدون آسیب به پوست و غدد عرق، بدون اسکار، بدون هیچ گونه عارضه جانبی
4. سیستم خنک کننده هوا خنک کننده آب خنک کننده کمپرسور 3 در 1 سیستم. 24 ساعت قابلیت کار



: عملکرد

موج به طور همزمان در یک دسته کار می کنند 3

755 نانومتر برای پوست سفید (موی ظریف و طلایی)

برای پوست زرد/خنثی 808nm

(1064 نانومتر برای مشکی (موهای مشکی)

اثر خنک کننده فوق العاده یخ، درمان بدون درد راحت تر است




808V29
FAST COOLING
ONE MINUTE COOLING
[LEARN MORE](#)



1. صفحه نمایش لمسی بزرگ 14 اینچی، طراحی انسانی
2. مرد/زن، اعضای بدن، 6 نوع پوست برای گزینه.
3. انگلیسی زبان مادری شما
4. (...لوگو/سیستم) OEM سرویس رایگان برنامه

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



مشخصات دقیق

مورد	755nm808nm1064nm لیزر دایود عمودی
نوع لیزری	لیزر دایود، 10 بار، 12 بار، 16 بار
قدرت هر نوار	وات 100
سیستم نمایش	صفحه نمایش لمسی 14 اینچی رنگی واقعی
طول موج	808nm/755nm/1064nm
اندازه نقطه	میلی متر مربع 12 * 35 میلی متر مربع 20 * 12
طول عمر دسته لیزری	حداکثر 40000000 شات
انرژی	(اختیاری cm2/قابل تنظیم) تا 150 J / cm2 10-150
مدت زمان نبض	میلی ثانیه قابل تنظیم 10 ~ 400
فرکانس	هرتز؛ 10-1.0
سیستم خنک کننده	هوا گردش آب را بنیدید TEC کندانسور نیمه هادی
قدرت دسته	1000w/1200w/1600w
قدرت ماشین	وات 3500
منبع برق	ولت / 50 هرتز یا 110 ولت / 60 هرتز 220
دمای کریستال	تا 5 درجه سانتی گراد -20
دمای ماشین	دمای ثابت 24 درجه سانتی گراد
نیروی مورد نیاز	AC220V/110V 50~60Hz
وزن ناخالص	کیلوگرم 80

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



ODM، حرفه ای OEM خدمات

- چاپ هر رنگ -

- لوگوی خود را اضافه کنید

- هر زبانی را به سیستم ماشین اضافه کنید.

- پوسته ماشین منحصر به فرد را برای شما طراحی کنید، نام تجاری خود را در بازار تشکیل دهید.

- طراحی رابط و سیستم جدید ماشین، آن را برای شما و مشتریان راحت تر کنید



15 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

Make your beauty business easier



15 Years
Laser Beauty Decvice
Manuafactor

پس از سرویس:

با توجه به فاصله طولانی بین ما با مشتریان خود و به منظور ارائه خدمات بسیار بهتر به مشتریان، شرکت ما یک تیم خدمات پس از فناوری حرفه ای ایجاد می کند.

تکنسین ما راه حل به موقع برای هر مشکل دستگاه ارائه می دهد و اسناد را ظرف 24 ساعت برای شما آماده می کند.

همچنین می توانید از طریق تلفن، آنلاین و غیره با ما تماس بگیرید.

ما کل سند آموزشی و فیلم ها را برای دستگاه ارائه می دهیم.

Our Showroom



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service