


4. □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1. 0000 00000000 00000000 00000000 .00000000 00 000000 00000000 0000 000000.
2. 00000000 000 000000 00 00000 00000 0000 000 0 0000.
3. 0000 00000000 00000 00 00000 0 00000000 00000

How is it different?



5. EXFU 是 一种 新型 的 激光 治疗 设备， 具有 多种 不同的 治疗 模式。

1. 532: 用于 治疗 各种 类型的 色素 沉着 和 雀斑。

2. 755: 用于 治疗 各种 类型的 色素 沉着 和 雀斑， 具有 更 低 的 疼痛 感。

3. 1064: 用于 治疗 各种 类型的 色素 沉着 和 雀斑， 具有 更 低 的 疼痛 感。

4. 1064: 用于 治疗 各种 类型的 色素 沉着 和 雀斑， 具有 更 低 的 疼痛 感。

5. 1320: 用于 治疗 各种 类型的 色素 沉着 和 雀斑， 具有 更 低 的 疼痛 感。

Advantage

The maximum energy, the best effect

Laboratory data shows that the laser rod reaches 2000mj.
Precise calculation of laser value
The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

5 treatment heads

Detachable and rotatable outer wire design

532: Remove colored tattoos.

755:honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin


Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

□□□ □□□□□

Working Principle



TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Product Features



1. 2000 2000 2000 2000

1. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000mj 2000 2000.

2. 2000 2000 2000 2000

3. 2000 2000 2000 10-6 2000 2000 2000 2000


2000 2000 2000

1064nm


Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can
No one can stop me



Original pigment

Traditional laser

Picosecond Laser



BEFORE

AFTER

100% 100%

100% 100% 100% 10 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%

6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% OEM 100% / 100% / 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Screen Image

The display screen is clear at a glance and easy to operate



10 inch true color big touch screen. Super cool touch Experience.
Special language can be added according to your actual requirements.
Your logo also can be added on diode laser screen.

Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect

Smallest size

Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design
a solution to a variety of skin problems



1. 产品简介

1. 产品简介 / 产品规格 Nd yag

2. 用途

2. 用途 本产品适用于各种皮肤问题 / 各种皮肤问题

3. 产品特点

3. 产品特点

4. 技术参数

4. 技术参数 1064nm 532nm 1320nm 755nm

5. 操作说明

5. 操作说明 本产品操作简单 / 操作简单...

6. 售后服务

6. 售后服务 1-10 年

7. 其他

7. 其他 110V/220V 50-60Hz

15 年质保 / 15 年质保

15 年质保 / 15 年质保 15 年质保 / 15 年质保

15 年质保 / 15 年质保 15 年质保 / 15 年质保

15 年质保 / 15 年质保 CE 认证 / 15 年质保 TUV 认证 / 15 年质保 OEM



15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

本公司是一家专业从事激光美容设备研发、生产、销售的高新技术企业。公司拥有15年的行业经验，产品远销全球126个国家。公司拥有一流的生产设备和专业的技术团队，年产量达60000台。

公司主要产品包括：激光脱毛仪、激光祛斑仪、激光嫩肤仪、激光紧致仪等。产品采用先进的激光技术，安全有效，深受广大爱美人士的喜爱。公司始终坚持“质量第一，服务至上”的宗旨，为客户提供优质的产品和服务。

Our Showroom



Our products are designed and manufactured in accordance with the highest standards of safety and efficacy. We are proud to have obtained CE, FDA, TUV, ISO 13485 certifications for our products.

Our products are designed to provide effective treatment for a wide range of skin conditions, including acne, wrinkles, and pigmentation. We offer a variety of treatment options to suit your needs and budget.

We offer ODM/OEM services for our products, allowing you to customize the design and branding to match your requirements. We also provide technical support and training for our products, ensuring you can use them safely and effectively.

CERTIFICATES



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification



Italy ECM Certification



ISO 13485

NQA medical system
certification



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging

本公司是一家专业从事电子产品研发、生产、销售的高新技术企业。公司拥有先进的生产设备和技术人才，致力于为客户提供高品质的产品和服务。我们的生产流程严格遵循ISO9001质量管理体系，确保每一件产品都符合客户要求。我们拥有24小时售后服务热线，随时为客户提供技术支持和解决方案。我们坚信，通过不懈的努力和创新，我们将成为行业内的领军企业。

. 我们拥有完善的质量管理体系，从原材料采购到成品出厂，每一个环节都经过严格的质量控制。我们采用先进的自动化生产设备，提高了生产效率和产品质量。我们拥有一支专业的研发团队，不断进行技术创新，以满足市场不断变化的需求。我们相信，通过我们的专业服务和产品质量，我们将赢得客户的信任和好评。

联系我们

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month