

**CON UNA
INVERSIÓN
INTELIGENTE.**

A large, white, upright medical device with a control panel and a treatment head. The control panel features a screen displaying two portraits and several buttons. The device has a large, rectangular body with a control panel on the left side and a treatment head on the right side. The treatment head is connected to the main body by a flexible hose. The device is mounted on a base with four wheels.

[illegible]

Con la confianza de expertos en láser de todo el mundo



AGENTE ESTADOUNIDENSE

Cooperación desde 2023



AGENTE DEL REINO UNIDO

Cooperación desde 2015



AGENTE CANADIENSE

Cooperación desde 2020



Agente en los Países Bajos

Cooperación desde 2018



AGENTE ALEMÁN

Cooperación desde 2010



AGENTE SUECO

Cooperación desde 2009



AGENTE DE DINAMARCA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE FINLANDIA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE AUSTRALIA

Cooperación desde 2008



AGENTE FRANCÉS

Cooperación desde 2022

El láser es una herramienta que ha revolucionado el mundo de la estética y la medicina. Desde su creación en 1960, ha sido utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, desde la cirugía hasta la estética. En 2008, el láser se convirtió en una herramienta esencial para los profesionales de la estética y la medicina, gracias a su capacidad para tratar una amplia variedad de problemas de la piel y del cabello.

El láser es una herramienta que ha revolucionado el mundo de la estética y la medicina. Desde su creación en 1960, ha sido utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, desde la cirugía hasta la estética. En 2008, el láser se convirtió en una herramienta esencial para los profesionales de la estética y la medicina, gracias a su capacidad para tratar una amplia variedad de problemas de la piel y del cabello.

El láser es una herramienta que ha revolucionado el mundo de la estética y la medicina. Desde su creación en 1960, ha sido utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, desde la cirugía hasta la estética. En 2008, el láser se convirtió en una herramienta esencial para los profesionales de la estética y la medicina, gracias a su capacidad para tratar una amplia variedad de problemas de la piel y del cabello.



LA PIEL SUAVE COMIENZA AQUÍ

Resultados profesionales hechos simples, seguros y efectivos.

7 CLAVES VENTAJAS DE NUESTRA MÁQUINA

RESULTADOS EFECTIVOS



PROCEDIMIENTO CÓMODO



BAJO MANTENIMIENTO, ALTO VALOR



SEGURO PARA LA PIEL



ADECUADO PARA TODOS LOS TONOS Y ZONAS DE PIEL.



TECNOLOGÍA INTELIGENTE Y AVANZADA



RÁPIDO Y AHORRA TIEMPO





El dispositivo láser Mingliang ha sido certificado por la FDA (Administración de Alimentos y Drogas) y MDL (Ministerio de Sanidad) y CE (Conformidad Europea).

El dispositivo láser Mingliang es un dispositivo de alta tecnología que ofrece resultados efectivos y seguros para el tratamiento de la celulitis y la obesidad localizada.



MAXIMICE SU ROI

Tecnología confiable. Resultados comprobados.
Cero cargos ocultos.

WARRANTY 2 años de garantía

LIFETIME WARRANTY Servicio de por vida

FREE Repuestos gratis

Seguro y fácil de usar

* 2 años de garantía

* Servicio de por vida

* Repuestos gratis - Cero cargos ocultos

* Seguro y fácil de usar

* **ROI** Maximice su retorno de inversión

Todo lo que necesita para comenzar su negocio de belleza es un MLKJ.

Control de ángulo de precisión para posiciones de tratamiento personalizadas

Anyangle

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Mango todo en uno con pantalla de alta resolución

Fácil de agarrar, reduce la tensión de la muñeca.
Diseño antideslizante: evita caídas accidentales

[illegible]



DEPILACIÓN LÁSER

Longitud de onda de 808 nm: se dirige a los folículos profundos para una depilación precisa

Rápido e indoloro: tratamiento de gran tamaño y deslizamiento suave.

Seguro para todo tipo de piel: compatible con Fitzpatrick I-VI

Refrigeración por contacto de zafiro: protege la piel y mejora la comodidad.

Resultados duraderos: retarda el recrecimiento, se necesitan menos sesiones

- Láser de onda de 808 nm: se dirige a los folículos profundos para una depilación precisa - Longitud de onda de 808 nm: se dirige a los folículos profundos para una depilación precisa
- Rápido e indoloro: tratamiento de gran tamaño y deslizamiento suave.
- Seguro para todo tipo de piel: compatible con Fitzpatrick I-VI
- Refrigeración por contacto de zafiro: protege la piel y mejora la comodidad.
- Resultados duraderos: retarda el recrecimiento, se necesitan menos sesiones

@Resultados duraderos

Depilación láser de diodo: principales ventajas



Seguro para
todo tipo de piel

Interacción
con la
pantalla

Rápido y
sin dolor

Tres
longitudes
de onda



Silencioso




Ergonomía




Depilación láser

- Fototermólisis selectiva: reducción permanente del vello
- Seguro para todo tipo de piel con efectos secundarios mínimos.
- Zonas de tratamiento precisas: sin dañar la piel circundante
- Resultados hasta dos veces más duraderos en comparación con los tratamientos estándar
- Sesiones más rápidas con enfriamiento avanzado para mayor comodidad.
- Cobertura rápida para áreas grandes y pequeñas
- Tecnología clínicamente probada utilizada en las mejores clínicas médicas




Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map

Instantaneous temperature: -31°C



Thermal image of ordinary depilator

Ordinary machine: $10\text{--}20^{\circ}\text{C}$




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling


Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal



Seguridad • Simple • Disfruta

Atención todo en uno Un dispositivo inteligente



Elight



Láser 980



Microaguja



Picosegundo

¡Una máquina
con tus
opciones de
funciones!

Disfrute de un tratamiento multifunción ¡sin coste adicional!



¡Somos fabricantes de OEM y ODM para el mercado de belleza!

¡Somos fabricantes de OEM y ODM para el mercado de belleza! ¡Somos fabricantes de OEM y ODM para el mercado de belleza! ¡Somos fabricantes de OEM y ODM para el mercado de belleza!

SISTEMA INTELIGENTE


Para operar simplemente mueva
sus manos.



Manejar la pantalla



Asistencia
técnica



¡Somos fabricantes de OEM y ODM para el mercado de belleza!

1. 本表所列之规格，如有变更，恕不另行通知，敬请留意。

产品名称	Exfu 808 v2		
产品型号	Exfu 808 v2		
产品尺寸	808mmtechnology 7558081064mm 7558089401064nm		
产品重量	4 14 14 14 14K		
产品寿命	1-300ms		
产品功率	1-10		
产品规格	12*20	12*35mm	12*24 12*36
产品性能	1-150J/cm2		
产品应用	TEC 12*20 12*35mm 12*24 12*36		
产品参数	AC220V 50HZZ	AC110V 60Hz	
产品尺寸	429*422*1265mm		
产品重量			
产品寿命	2 1 1		

2. 本表所列之规格，如有变更，恕不另行通知，敬请留意。

3. 本表所列之规格，如有变更，恕不另行通知，敬请留意。



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



包装方式:	7 种方式 可选.
包装时间:	包装时间 约 1-2 天 可选 DHL 或 UPS 或 FedEx 或 TNT 包装 包.
包装地点:	在 中国 包装/在 国外 包装