

BOOST YOUR CLINIC'S INCOME WITH ONE SMART INVESTMENT.

All-in-One Aesthetic System



808nm Diode Laser Hair Removal System

The 808nm Diode Laser Hair Removal System is a revolutionary all-in-one aesthetic device designed to maximize your clinic's revenue. It combines multiple advanced treatments into a single, compact unit, allowing you to offer a wide range of services without the need for multiple machines. The system features a large, intuitive touchscreen interface for easy operation and patient consultation. It is equipped with a powerful 808nm diode laser for effective hair removal, a radio frequency (RF) module for skin tightening and cellulite treatment, and a vacuum suction system for lymphatic drainage. The machine is built with a durable, stainless steel frame and is mounted on casters for easy mobility. Its sleek, modern design makes it a perfect addition to any medical or aesthetic clinic. The 808nm Diode Laser Hair Removal System is a smart investment that will significantly boost your clinic's income by providing a comprehensive range of high-demand aesthetic treatments in a single, efficient unit.

Trusted by Laser Experts Across the Word



US AGENT

Cooperation since 2023



UK AGENT

Cooperation since 2015



CANADIAN AGENT

Cooperation since 2020



Netherlands Agent

Cooperation since 2018



GERMAN AGENT

Cooperation since 2010



SWEDISH AGENT

Cooperation since 2009



DENMARK AGENT

Cooperation since 2020



FINLAND AGENT

Cooperation since 2020



AUSTRALIA AGENT

Cooperation since 2008



FRENCH AGENT

Cooperation since 2022

MLKJ 擁有超過 10 年的經驗，為全球各地的客戶提供專業的雷射美容服務。自 2008 年開始，我們一直致力於為客戶提供安全、有效且舒適的雷射美容體驗。

我們的雷射美容服務涵蓋了多種皮膚問題，包括脫毛、祛斑、去痣、去眼袋、去黑眼圈、去皺紋、去眼袋、去黑眼圈、去皺紋等。我們的專業技術和優質服務，為客戶帶來了顯著的改善和滿意。

我們擁有先進的雷射美容設備，並配備了經驗豐富的專業技術人員，為客戶提供安全、有效且舒適的雷射美容服務。



MOOTH SKIN STARTS HERE

Professional results made simple, safe, and effective.

7 KEY ADVANTAGES OF OUR MACHINE

EFFECTIVE
RESULTS

COMFORTABLE
PROCEDURE

LOW MAINTENANCE,
HIGH VALUE

SUITABLE FOR
ALL SKIN TONES
AND AREAS

SMART AND
ADVANCED
TECHNOLOGY

SAFE FOR
THE SKIN


FAST AND
TIME-SAVING





本廠出品之美容儀器均通過美國 FDA (美國食品及藥物管理局) 及 MDL
 (加拿大醫療器械) CE (歐盟) 認證

本廠出品之美容儀器均通過美國 FDA (美國食品及藥物管理局) 及 MDL
 (加拿大醫療器械) CE (歐盟) 認證。



MAXIMIZE YOUR ROI

Reliable technology. Proven results.
Zero hidden fees.

**2 Years
Warranty**

**Lifetime
Service**

Free Spare Parts

**Safe & Easy
to Use**

* 2 年保証

* 保証期間 無償修理

* 保証期間 無償修理 - 保証期間 無償修理

* 保証期間 無償修理 保証 保証

* **ROI** 保証期間 保証期間 保証 保証

保証 保証期間 保証 保証期間 保証 保証期間 保証期間 .保証期間 保証 保証期間.

Precision angle control for customized treatment positions

Anyangle

000000	000000	000	000000	0000	0000	000000	000000
--------	--------	-----	--------	------	------	--------	--------

All-in-one handle with high-resolution screen

00000000 0000 000 000000 .000 0000 00 00 000 00 0000 0000 0000 0000 00 000000 00000000 0000
 00 000000 00 000 0000 0000000 000000 000 0 0000 0000000 000 000000 000 0 000000 **24** 000000
 000.



LASER HAIR REMOVAL

- 808nm Wavelength – Targets deep follicles for precise hair removal
- Fast & Painless – Large spot size, smooth-glide treatment
- Safe for All Skin Types – Fitzpatrick I-VI compatible
- Sapphire Contact Cooling – Protects skin, enhances comfort
- Long-Lasting Results – Slows regrowth, fewer sessions needed

• 808nm Wavelength – Targets deep follicles for precise hair removal - 808nm Wavelength
 Fast & Painless – Large spot size, smooth-glide treatment - Fast & Painless
 Safe for All Skin Types – Fitzpatrick I-VI compatible - Fitzpatrick I-VI compatible
 Sapphire Contact Cooling – Protects skin, enhances comfort - Sapphire Contact Cooling
 Long-Lasting Results – Slows regrowth, fewer sessions needed - Long-Lasting Results

@Long-Lasting Results

Diode Laser Hair Removal – Key Benefits

Screen interaction

Fast & Painless

Three Wavelength


Safe for All Skin Types

Silent


Ergonomics

Laser hair removal


- Selective Photothermolysis – Permanent Hair Reduction
- Safe for all skin types with minimal side effects
- Precise treatment zones – no damage to surrounding skin
- Up to two times longer-lasting results compared to standard treatments
- Faster sessions with advanced cooling for comfort
- Fast Coverage for Large and Small Areas
- Clinically proven technology used in top medical clinics



Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map



Thermal image of ordinary depilator

Instantaneous temperature: -31°C



Ordinary machine: 10-20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling


Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal.



Safety • Simple • Enjoy

All-in-One Care One Smart Device



Elight



980 Laser



Microneedle



Picosecond

One Machine
Your Choice of
Functions!

Enjoy Multi-Function Treatment— At No Extra Cost!



我们提供 OEM 和 ODM 服务，以满足您的各种需求。我们拥有专业的研发团队和先进的生产设备，能够为您提供高质量、定制化的产品。我们的服务覆盖全球，致力于为客户提供最优质的解决方案。



★ WINNER ★
OF THE 2025



Winner of the 2025
aestheticians choice awards

我们拥有专业的研发团队和先进的生产设备，能够为您提供高质量、定制化的产品。我们的服务覆盖全球，致力于为客户提供最优质的解决方案。我们拥有专业的研发团队和先进的生产设备，能够为您提供高质量、定制化的产品。我们的服务覆盖全球，致力于为客户提供最优质的解决方案。

Product Parameter								
Device Name	Diode laser hair removal machine							
Model Number	Vertical EXFU 808 V2							
Wavelength	☐ 808mmtechnology ☐ 755+808+1064mm ☐ 755+808+940+1064nm							
Screen size	14 inch 4K Style touch screen							
Pulse Duration	1-300ms							
Frequency	1-10hz							
Spot size	☐	12*20mm	☐	12*35mm	☐	12*24mm	☐	12*36
Energy	1-150J/cm2							
Cooling System	☐	Air cooling+TEC cooling +Water cooling +Sapphire Substrate	☐	Compressor Cooling +Water Cooling +Sapphire Substrate+Air cooling				
Voltage	☐	AC220V 50HZ	☐	AC110V 60HZ				
Dimension of machine	429*422*1265mm							
Package	Aluminum box							
Warranty	2 years for machine , 1 year for handle							

1. 本機為雷射儀器，請依照說明書正確使用，以免發生危險。
 2. 本機為雷射儀器，請依照說明書正確使用，以免發生危險。

產品名稱	雷射儀器						
型號	Exfu 808 v2						
波長	808mmtechnology 7558081064mm 7558089401064nm						
螢幕尺寸	4 吋 14 吋 吋 吋K						
脈衝時間	1-300ms						
頻率	1-10 次						
光斑尺寸	12*20 吋 吋	12*35mm	12*24 吋 吋	12*36			
能量	1-150J/cm2						
散熱系統	TEC 散熱系統 散熱系統 散熱系統 散熱系統	散熱系統 散熱系統 散熱系統 散熱系統					
電壓	AC220V 50HZZ	電壓	AC110V 60Hz				
產品尺寸	429*422*1265mm						
包裝	雷射儀器						
保固	2 年 1 年 散熱系統 散熱系統						

1. 本機為雷射儀器，請依照說明書正確使用，以免發生危險。
 2. 本機為雷射儀器，請依照說明書正確使用，以免發生危險。



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



包装方式:	7 种方式 可选.
包装时间:	包装时间 约 1-2 天 可选 DHL 或 UPS 或 FedEx 或 TNT 包装 可.
包装地点:	在 中国 包装/在 国外 包装