


For all skin types, Triple wavelength laser work together

For all skin types, Triple wavelength laser work together




電源電圧	755	消費電力	1064/808
電源電圧	10bar/12 bar/16bar	電源電圧	
電源電圧	7558081064	電源電圧	
電源電圧	1000w/1200w/1600w	電源電圧	
電源電圧	10	電源電圧	
電源電圧	40	電源電圧	
電源電圧	10~150 j/cm2	電源電圧	
電源電圧	10 ~ 300	電源電圧	
電源電圧	1	電源電圧	10
電源電圧	3500	電源電圧	
電源電圧	-29 ~ 5	電源電圧	
G.W.	93	電源電圧	61*59*115

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



이 레이저는 피부 타입에 따라 다른 파장을 사용하여 모발을 선택적으로 파괴합니다. :레이저 파장 **808** 나노미터
레이저 파장 **755** 나노미터 :레이저 파장 **755** 나노미터
레이저 파장 **1064** 나노미터 :레이저 파장 **1064** 나노미터

Treatment effect

Suit to any color of skin



Before&After





We help you

Goodbye to the embarrassment



ඔබගේ ඔබගේ ඔබ ඔබගේ ඔබගේ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබගේ ඔබ :ඔබගේ ඔබගේ ඔබගේ ඔබගේ.
ඔබගේ ඔබගේ ඔබ ඔබගේ ඔබගේ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබගේ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ



Screen Image

12.8 inch touch screen
easy to operate.



我們提供 OEM 和 ODM:

- 我們提供 100%

.我們提供 100% 的品質保證和 100% 的客戶滿意度 -

.我們提供 100% 的品質保證和 100% 的客戶滿意度 -

.我們提供 100% 的品質保證和 100% 的客戶滿意度 -

.我們提供 100% 的品質保證和 100% 的客戶滿意度 -

我們提供 100%

Our certificate

All the process of the producing is under ISO 13485 Quality system and match with CE certification request.



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification



Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



:
:

24

24

24

24


24

Customer visit



SHIPPING

Welcome to visit our factory



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month