





# DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal  
One minute cooling -21°C

□□□□□□□□

**1.3** □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ 1 □□ 3□□□□□□□ 755 □□□□□□□ 808 □□□□ □□□□□□□ 1064 □□□□□□ □□□

1000 □□□□ □□□□ :□□□□ □□□□W/1200W/1600W □□ □□□□ □□□□


!□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ 35 \* 12 □□□□ □□□□ 25\*15 □□□□ □□□□ □□□□□□□□ .2

□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ :□□□□□□□□ □□□□□□□□ .3 Dual-TEC □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

.□□□□ □□□□ □□□□ 24 □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ :□□□□□□□□ □□□□ .4


## 3 in 1 all skin type can be used



755 nm for white skin (fine, golden hair removal );



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

이러한 레이저를 사용하기 전에 반드시 다음 사항을 꼭 지켜주세요.

- 레이저를 사용하기 전 피부 상태를 꼭 확인하세요. .피부상태가 좋지 않다면 레이저를 사용하지 마세요
- 레이저를 사용하기 전 피부 상태를 꼭 확인하세요
- 레이저를 사용하지 마세요.
- 레이저를 사용하기 전 피부 상태를 꼭 확인하세요 .
- 레이저를 사용하기 전 피부 상태를 꼭 확인하세요

# TEC cooling system

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system  
hair remover laser



මෙම මගී ආරක්ෂා කිරීමේදී ආරක්ෂා කිරීමේදී :දැනටමත් ආරක්ෂා කිරීමේදී **Dual-TEC** ආරක්ෂා කිරීමේදී මෙම ආරක්ෂා කිරීමේදී ආරක්ෂා කිරීමේදී 24 ආරක්ෂා කිරීමේදී ආරක්ෂා කිරීමේදී.

Available in **black or white**



## working principle

## Make Your Beauty Business More Easier




**Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth**





## Treatment effect comparison



雷射脫毛 35mm 雷射脫毛 : 35mm 雷射脫毛

35mm 雷射脫毛 35mm 雷射脫毛 ICE Platinum Diode 35mm 雷射脫毛 35mm 雷射脫毛 35mm 雷射脫毛 35mm 雷射脫毛

35mm 雷射脫毛 / 35mm 雷射脫毛 755/808/1064 35mm 雷射脫毛 35mm 雷射脫毛 35mm 雷射脫毛 35mm 雷射脫毛

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 重量      | 3000 克                                      |
| 功率密度    | 0-150J/cm2 (峰值功率)                           |
| 响应时间    | 10-800ms (典型值)                              |
| 寿命      | 1-10 年                                      |
| 尺寸      | 25*15 mm <sup>2</sup> /10*20mm <sup>2</sup> |
| 显示屏 LCD | 显示屏 10.4TFT LCD True Color                  |
| 接口      | TEC 12 10 PCS                               |
| 尺寸      | 105*40*40 mm                                |
| 重量      | 115*59*61 mm                                |
| 厚度      | 35 mm                                       |
| 温度      | 220 60 / 110 50 / 50                        |

重量

功率密度

# About the Shipping

**We can offer the door to door services  
by air or by sea** just depend on your actual request.

Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX...



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 交货时间: | 3 个工作日.                                     |
| 交货地点: | 交货地点 为 中国 广东省 深圳市 南山区 DHL UPS FedEx TNT 均可. |
| 交货方式: | 海运 或 空运 均可.                                 |