



Emergency stop button

12 inch big screen
quick touch
easy operate

Diode laser handle

Vents

Plug

امواج 1064 نانومتر دیود 808 نانومتر 755 نانومتر 3 در 1 برای تمام انواع پوست قابل 1.3 استفاده است

برای آپشن ها W/1200W/1600W قدرت بالا: دسته جدید 1000

2. اندازه نقطه بزرگ 20*12 میلی متر ، 12 * 35 میلی متر راه حل رفع موهای زائد صورت و بدن!

موثرترین برای اطمینان از Dual-TEC، 3. سیستم خنک کننده: سیستم خنک کننده منحصر به فرد کار دستگاه در تمام طول روز، 24 ساعت بدون توقف.

4. عمر طولانی: ضمانت پشتیبانی دو برابر زندگی

: دسته دستگاه لیزر موهای زائد دایود



Different spot size Handle color optional



□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□

Speed Diode 808nm □□□ □□□□ □□□□

Long Pulse 1064nm □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ **755** □□□□

برنامه نرم افزاری

1. مرد و زن، 6 عضو بدن، 6 نوع پوست تنظیم نرم افزار هوشمند.
2. 6 گزینه زبان، شما زبان مادری می توان اضافه کرد
3. (سرویس برنامه در دسترس (لوگو/سیستم OEM



Before and **After**

We help you
Goodbye to the embarrassment



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After