


1600 0000 0000 0000 0000 000W 00000.

For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm

0000 00000:

- 000 0000 35 * 12 00000 000000 0000 1000 000 16 000 000 0000 00 0000 000000 00000 00000000
- 000 00 00000 000 00 000 0000 0 00000 0000000 0000 0000000000 0000000 000 0000 00 00000.
- 000 00 00000 000 00 00 0000 0000000 00000000 00 0000 000000000.



- סוגי המסננים המיוצרים ב-14 מדינות מסתכנים בסך הכל על כ-1600 מסננים המיוצרים במספר מדינות.
- מסננים המיוצרים במדינות מסוימות אינם ניתנים לייבוא.

מסננים המיוצרים ב-14 מדינות מסתכנים בסך הכל על כ-1600 מסננים המיוצרים במספר מדינות.

Power cord classification



סוגי המסננים המיוצרים ב-14 מדינות מסתכנים בסך הכל על כ-1600 מסננים המיוצרים במספר מדינות.

מסננים המיוצרים ב-14 מדינות מסתכנים בסך הכל על כ-1600 מסננים המיוצרים במספר מדינות.	סוגי המסננים המיוצרים ב-14 מדינות מסתכנים בסך הכל על כ-1600 מסננים המיוצרים במספר מדינות.
מסננים המיוצרים ב-14 מדינות מסתכנים בסך הכל על כ-1600 מסננים המיוצרים במספר מדינות.	מסננים המיוצרים ב-14 מדינות מסתכנים בסך הכל על כ-1600 מסננים המיוצרים במספר מדינות.
מסננים המיוצרים ב-14 מדינות מסתכנים בסך הכל על כ-1600 מסננים המיוצרים במספר מדינות.	3-5 מסננים המיוצרים ב-14 מדינות מסתכנים בסך הכל על כ-1600 מסננים המיוצרים במספר מדינות.
מסננים המיוצרים ב-14 מדינות מסתכנים בסך הכל על כ-1600 מסננים המיוצרים במספר מדינות.	מסננים המיוצרים ב-14 מדינות מסתכנים בסך הכל על כ-1600 מסננים המיוצרים במספר מדינות. DHL
מסננים המיוצרים ב-14 מדינות מסתכנים בסך הכל על כ-1600 מסננים המיוצרים במספר מדינות.	מסננים המיוצרים ב-14 מדינות מסתכנים בסך הכל על כ-1600 מסננים המיוצרים במספר מדינות. 2 מסננים המיוצרים ב-14 מדינות מסתכנים בסך הכל על כ-1600 מסננים המיוצרים במספר מדינות.

PACKAGING



Built-in prevention
Collision bubble



Tight packaging



3-5 business days
delivery