



ஹவுஸ்பைன் A1 ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ்

- 1) ஹவுஸ்பைன் ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ்.
- 2) 168 ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ் G ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ்
- 3) ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ்
- 4) ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ் ஹைட்ரோஃபேஸ்

Handle Display

*The handle is small and light, weighing as low as 168.8g.
Very light to operate*



Machine Display



Left 45°



Positive



Right 45°

14 * 14 □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□mm□ **5** □□□ **600** □□□

Cooling Effect

The handle has a cooling effect that improve treatment comfort.



Just One minute!

Quick cooling down to

-25°C

- 1) 755 nm 808nm 1064nm 雷射 照射 皮膚 後 會 有 何 種 反應
- 2) 雷射 照射 皮膚 後 會 有 何 種 副作用 及 如何 避免 之 方法。

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin


(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)



Screen Display

13.3 inch 4K true color touch screen

The display screen is clear at a glance and easy to operate



6 language for your choice. Super cool touch Experience .

Special language can be added according to your actual requirements.

Your logo also can be added on diode laser screen.

1. 13.3 inch 4K true color touch screen
2. 6 language for your choice. Super cool touch Experience .
3. Special language can be added according to your actual requirements.
4. OEM logo / (your logo) can be added on diode laser screen.

We have OEM Services

Serving your needs



--	--	--	--	--	--	--

Weifang Sunshinekj Electronics Co., Ltd (简称为: MLKJ) 为一家专业从事电子元器件研发、生产、销售的高新技术企业。公司成立于 1987 年，总部位于中国山东省潍坊市，拥有超过 30 年的行业经验。

13 Years Laser Beauty Device Manufacturer

- High Feedback
Top10 Supplier
- OEM & ODM
SERVICE



13 Years Laser Beauty Device
Manufacturer

• High Feedback
Top10 Supplier

• OEM & ODM
SERVICE



Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals

2. 我們擁有強大的 R & D Department，可以根據客戶的需求，提供 2 種不同的服務：



□□□□ □□□□ □□□□

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)

Can Keep You Operate It Easily



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service