



1. 1000 1000 10 10000 10000.
2. 40,000,000 100000 1000 1000 10 100000 1000000 10 100000 100000 10000 100000000.
3. 100000 10000 10000 100000 100000
4. 100 10 10000 10000 100000 10000 10000

□□□□ □□□ 6 □□ □□□□□ 5.14.0 □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□.



---- □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ 40-20 □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□

----3 00000 000000D 7558081064nm 808 0000 0000 00nm

---- 100 1600 1200 1000

---- 38 * 12 25 * 15 20 * 12

---- 450






MACHINE DETAILS DISPLAY

EXQUISITE DETAIL DISPLAY



□□□□ □□□□□



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

□□□□ □□□□□□□□



□□□ □□□□ □□□
 □□□□□□□ □□□□
 □□□□ □□□□
 □□□□ □□
 □□□□□ □□□□
 □□□□ □□□
 □□□□□ □□□□□

10-300ms □□□□□ □□□□□
 -27°C~5°C
 10bar/12bar/16bar□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□
 □□□□□□□ 7558081064 □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
 1000w/1200w/1600w
 □□□□□□□□ 755/808/1064 □□□□ 3 □□ □□□□□□□□□ 808 □□□□□□ □□□□□
 □□□□□□
 □□□□□□ 12 □□□□□ □□□□□

電話 號碼	755/808/1064
機 型 號	20-40 英寸 觸摸屏
電 壓	10~150 j/cm2 觸摸屏 電壓
電 流	1-10 安培
電 阻 值	10 歐姆 觸摸屏
電 容 值	3500 皮法
電 容 率	12 * 20 英寸 觸摸屏 電容 35 * 12 英寸 觸摸屏
電 容 率	110 英寸 觸摸屏 電容 50 / 英寸 220 英寸 觸摸屏 60 / 英寸

電 容 率 觸摸屏 電容



電 容 率 觸摸屏

1. 電 容 率 觸摸屏 12 英寸 觸摸屏 電容
2. 電 容 率 觸摸屏 6 英寸 觸摸屏 6 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸
3. 6 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸
4. 電 容 率 觸摸屏 英寸 OEM (英寸/英寸...)

電 容 率 觸摸屏 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸

