

 Smayer

**A new  
winner  
is born!**



**2021 WINNER  
EUROPEAN  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARD**

**V28 : Appareil d'épilation laser à diode**

- 1) Épilation plus forte, plus rapide et plus intelligente
- 2) Nouvelle technologie 3D 755nm 810nm 1064nm
- 3) Plus fort 800/1000/1200/1600watt, 40% plus rapide

**Pourquoi nous choisir**

1. Prend en charge la livraison rapide dans les trois jours
2. Mode de paiement minimum de 20 %
3. Prise en charge de la personnalisation de l'apparence du produit
4. Garantie de deux ans




Pourquoi tous les salons de beauté, les esthéticiennes préfèrent-elles la machine d'épilation au laser à diode 808nm?

- A) Plus sûr, pas d'effets secondaires sur la peau et les glandes sudoripares, pas de cicatrice.
- B) 755nm 808nm 1064nm, convient à tous les types de peau, la peau noire et les cheveux fins peuvent être facilement traités, adaptés à tous les types.
- C) Longue largeur laser, haute énergie, efficace pour les follicules pileux produisant une accumulation de chaleur, épilation permanente.
- D) Vite ! La grande taille de tache 12\*35mm a pu inciter la vitesse de traitement, la vitesse de traitement et l'efficacité.
- E) Un système de refroidissement puissant peut rendre l'anesthésie épidermique momentanée, sans aucune douleur pendant.



Grande taille de spot 12\*20mm/12\*35mm pour un traitement rapide  
Types de peau I-VI et peau bronzée, épilation permanente sûre et indolore

## Laser show Handle laser bar optional



Chose la plus importante 3 longueurs d'onde 7558081064 couvrant le traitement optimal.

Épilation définitive indolore à la sécurité éprouvée pour tous les types de peau

Système de refroidissement continu ICE PLUS. Le processus de traitement est plus confortable. Il peut fonctionner en continu pendant 24 heures.




**Just One minute!**  
Quick cooling down to **-25°C**



**Commentaires des clients**

# Treatment Comparison



## Programme de machine d'affichage d'écran

1. Grand écran de 14 pouces, touche rapide
2. Homme et femme, 6 parties du corps, 6 types de peau définissant un logiciel intelligent
3. 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajoutée
4. Service de programme OEM gratuit (langue/logo/système/couleur...)

# FREE LOGO SERVICE





# 14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Conception R&D Équipes de conception et de développement des États-Unis et d'Allemagne.  
Ligne de production mature certifiée et testée et équipe d'inspection de la qualité et ligne de production standard.

Ce qui nous importe le plus, c'est que les produits de haute qualité sont la norme pour maintenir la coopération.

# Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



## Paramètres du produit



|                 |  |
|-----------------|--|
| Modèle          | Laser à diodes V28                                       |
| Type de laser   | Allemagne/États-Unis importés, 10 bars, 12 bars, 16 bars |
| Afficher        | 14---Écran tactile 4K de 15,6 pouces                     |
| Longueur d'onde | 755nm 808nm 1064nm                                       |
| Coups           | 40 millions de coups                                     |
| Énergie         | 10~150 j/cm2, réglable                                   |
| Fréquence       | 1-10HZ   |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Refroidissement      | Refroidissement TECAirEau            |
| Pouvoir              | 3500W                                |
| Taille du spot       | 12*20mm/12*35mm pour choisir         |
| Tension              | 110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir |
| Poids net            | 95Kg                                 |
| Poids brut           | 105Kg                                |
| Taille de l'appareil | 45*52*110 cm                         |
| Taille de boîte      | 56*70.4*125cm                        |

**Délai de livraison : 3-7 jours ouvrables après paiement**


**Mode de livraison : par avion, DHL , TNT , Fedex ou agent de livraison**

**Avant la livraison : test de la vidéo et des images**

**Garantie après livraison : 2 ans, offre un service après-vente irréprochable**

# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

# CONTACT US



## In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month