




1. 3 ondes 1064nm Diode 808nm 755nm, 3 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés
Haute puissance : NOUVELLE poignée 1000 W/1200 W/1600 W pour les options
2. Grande taille de point 12*20mm, solution d'épilation du visage et du corps de 12*35mm!
3. Système de refroidissement : système de refroidissement Dual-TEC unique, le plus efficace pour garantir le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.
4. Longue durée de vie : double garantie de support de vie

Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)







Different spot size Handle color optional



Utilisation sûre sur tous les types de peau

Alex 755nm pour peau claire

Speed Diode 808nm pour peau jaune

Long Pulse 1064nm pour une peau plus foncée

Treatment effect



Programme informatique

1. Homme et femme, 6 parties du corps, 6 types de peau définissant un logiciel intelligent
2. 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajoutée
3. Service de programme OEM disponible (logo/système...)

