

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Nouvelle machine à épiler -- V23

Écran HD 4K de 14 pouces

Construit dans différents systèmes linguistiques

Un réglage clé des paramètres pour différents types de peau

NEW



NEW



NEW



Épilation définitive en toute sécurité sur tous les types de peau; pas de douleur, très confortable pendant le traitement ;

Convient à tous les poils indésirables sur des zones comme le visage, les bras, les aisselles, la poitrine, le dos, le bikini, les jambes...

Vous pouvez choisir une poignée de 808 nm ou 755 808 1064 nm, traiter efficacement tous les cheveux colorés.

1 minute de refroidissement rapide. Fréquence 1-10hz. Traitement rapide !!!-

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



One minute cooling **-21°C**

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



La technologie 755 808 1064nm est la technologie la plus avancée pour toutes les différentes épilations de la peau.

- * Barre laser importée cohérente des États-Unis.
- * 10 à 40 millions de prises de vue (nouvelle barre laser dorée)
- * 10bar 12bar 16bar, au choix.

* 1000w/1200w/1600w grande puissance,

Before and After

Traetment comparison



Pour plus de détails sur le produit, veuillez nous envoyer une demande maintenant. Nous avons un service de communication en ligne 24h/24 !