




**Appareil d'épilation au laser à diode.**

- \* Aucune pigmentation. Convient à tout type de peau;
- \* Convient à tout type de peau ;
- \* Sûr et rapide.
- \* Norme d'or internationale d'épilation ;
- \* La longueur d'onde laser optimale 808nm ou 7558081064nm ;



**Le laser à trois ondes combine 755 nm 808 nm 1064 nm, convient à tous les types de traitement de peau et de cheveux.**

755nm pour l'épilation des peaux blanches (poils fins/dorés).  
 808nm pour l'épilation de la peau jaune (naturelle).  
 1064nm pour l'épilation des peaux noires (poils noirs).




**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
 (fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
 (brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
 (black hair removal)



# Treatment Comparison

