


Machine de beauté Laser professionnelle 755 808 1064 machine d'épilation au laser à diode Nd yag q laser de détatouage commuté

Dual Handles in One System

Work simultaneously or independently, faster treatment for more profits.



ND YAG handle Diode laser handle

Affichage de la poignée laser à diode

Suit to any color of skin

Absorbability / Efficient / Melanin

755 NM	808 NM	1064 NM
The Power of Diversity	Up To Speed	Dedicated to Darker Skin
		
755nm	808nm	1064nm




1. Diode Laser technique, convient à tous les types de peau et de cheveux.
2. Poignées : taille du spot 12 x 20 mm, l'autre 12 x 35 mm.
3. Traitement rapide : fréquence 1-10 Hz, barres laser importées des États-Unis.
4. 7558081064, pour tout type de peau

GOOD COOLING EFFECT




treatment head can reach -31.1 degrees



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Clinical Effect



Affichage de la poignée du laser Nd Yag

5 TREATMENT HEADS
A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.
755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin
Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing
Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows
1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

1064nm
(Size Optional)

532nm
(Original)

1320nm
(Blackface doll)

755nm
(Honeycomb)

1064nm
(Original)

Technologie laser haute nd yag, norme internationale de production, test technique strictement.

Mécanisme de cassette Q-switch en pierre importé, tout le laser solide, sans remplacer le Q-switch.

ND YAG ADVANTAGE

Imported crystal bonding laser rod, best quality, shot more than 1.5 million times
Counter on the handle, more easy to get the total shot time
LED red indicator, more easy to aim on the treatment area.
5 treatment tips for multi fuctions: tattoo removal, skin rejuvenation, pigment removal, carbon peeling....

Détatouage, élimination du naevus d'Ota, élimination des sourcils, élimination des lèvres, élimination des pigments, élimination du naevus, élimination des marques de naissance, rajeunissement de la peau et blanchiment de la peau

Écran d'affichage

- 1) Grande taille : écran tactile couleur de 14 pouces utilisé.
- 2) Plusieurs langues : trois types de types de peau, faciles à utiliser.

3) Service OEM : votre logo peut être ajouté gratuitement sur l'écran de la machine, acceptez votre langue spéciale.



Pourquoi nous choisir





Saint Lancy

We don't just make and sell laser beauty equipment ,
we also supply and Deliver happiness and beauty.
It has become the core values deeply rooted in SAINT LANCY
——Make your beauty business easier!

- 1) 16 ans de fabricant d'usine. 15 ans de fournisseur d'or à Alibaba.
- 2) Expédition dans plus de 180 pays à travers le monde, au service de plus de 80 000 clients
- 3) 100 % de bons commentaires de tous les clients.
- 4) Équipe après-vente capable de résoudre facilement les problèmes

COMPANY CERTIFICATE



BV-France's most authoritative certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative certification body Rheinland certification



SGS

SGS-Switzerland's most authoritative certification body SGS certification



CE

Italy ECM Certificat



NQA 13485

NQA medical system certification



®

Trademark Registration



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.