

# Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

\*Increase the treatment head of nasal hair  
and treat small parts easily



Modèles populaires

Avantage de

# Épilation au laser à diode laser 755 808 1064nm

1. 755 808 1064 nm d'Alma Technology.
2. Pour toutes les peaux et l'épilation.
3. Efficace pour les follicules pileux produisant une accumulation de chaleur, une épilation permanente indolore.
4. Presque aucune dispersion cutanée, aucun dommage à la peau et aux glandes sudoripares, aucune cicatrice, aucun effet secondaire
5. Système de refroidissement 3 en 1 : Refroidissement par air refroidissement par eau refroidissement TEC Système 3 en 1. Capacité de travail 24 heures
6. 12\*35mm grande taille de tache ,Réduire le temps de traitement pour l'original 1/5
7. Ajoutez gratuitement le logo et la langue.



Convient à tous les poils indésirables sur les zones telles que le visage, les bras, les aisselles, la poitrine, le dos, le bikini, les jambes...

Il a également le renouvellement de la peau et le raffermisssement de la peau en même temps.



## Description du produit

**1 3wavelengths diode laser**  
755+808+1064

**2 Bigsopt size**  
12\*20mm<sup>2</sup>  
12\*35mm<sup>2</sup>

**3 TECPlus**  
Cool and comfortable experience

## Détails de la poignée :

- 1) L'épilation au laser à diode est indolore
- 2) Épilation permanente en toute sécurité sur tous les types de peau
- 3) Cristal de saphir refroidi par glace congelée, pour une épilation sans douleur.

## Processus de traitement indolore et confortable dans la glace



- 1) Utiliser une pompe haute pression importée d'Italie, durée de vie 40 000 000 plus longue
- 2) 2 filtres, 1 filtre pour adoucir l'eau, 1 filtre pour les impuretés séparées.
- 3) Haute puissance, forte énergie, obtenez un bon effet d'épilation.




Nouvelle conception de la poignée

755 808 1064 nm d'Alma Technology

Taille du spot 12\*20mm, 10 bars 1000w ou 12bars 1200w

Taille du spot 12\*35mm, 16 barres 1600w.

Convient à tous les types de traitement de peau et de cheveux.



755nm

**More powerful energy absorption** by the melanin chromophore, making it ideal for the widest range of hair types and color  
 - especially light-colored and thin hair

808/810nm

**Deep penetration of the hair follicle with high average power** with high repetition rate for fast treatment. moderate melanin absorption level making it safe for darker skin types.  
 ideal for treating the arms, legs, cheeks and beard.

1064nm

**low melanin absorption, focused solution for darker skin types. Offers the deepest penetration** of the hair follicle, embedded hair in areas as the scalp, armpit, and pubic area.