




# Diode Laser

## Permanent hair removal

[Understand more](#)

13 ans d'usine professionnelle !  
10 ans de fournisseur d'or Alibaba !  
5.0 Point de rétroaction élevé d'Alibaba ! Service ODM/OEM !

			
14 inch Screen Size	3000W Input power	1-10HZ Frequency	755nm 808nm 1064nm Wavelength

>>Machine 14-inch large screen  
>>3000W machine power to ensure the treatment effect

>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode, également une partie du corps différente. Pour assurer un paramètre sûr pour le nouvel opérateur

>> Long life time More than 40 millions shots

Module diode laser or, Anti haute température.



>>Double filters to keep water quality

>>TEC cooling Air Cooling Water CoolingSemiconductor cooling

, garder la température de l'eau 26 °C-28 °C tout le temps

>>24 hours continues work

>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode,


également différentes parties du corps. Pour assurer un coffre-fort paramètre pour le nouvel opérateur

>> Long life time More than 40 millions shots

Module diode laser or, Anti haute température.



Description du produit



**La poignée ne pèse que 350g, ce qui est pratique pour le traitement**

>>12 piécs or 16 piécs Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;

>>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment.

**1) L'écran peut ajouter votre propre logo**

**2)écran avec 6 langues**

**3) différentes parties du corps à choisir, une seule touche peut commencer votre traitement !**

