

Soprano Ice Titanium

Painless hair removal. For you, for life!



Pourquoi nous choisir

Pourquoi tous les salons, salons de beauté, esthéticiennes préfèrent-ils la machine d'épilation au laser à diode 808nm?

- A) Plus sûr, pas d'effets secondaires sur la peau et les glandes sudoripares, pas de cicatrice.
- B) 755nm 808nm 1064nm, convient à tous les types de peau, la peau noire et les cheveux fins peuvent être facilement traités, adaptés à tous les types.
- C) Longue largeur laser, haute énergie, efficace pour les follicules pileux produisant une accumulation de chaleur, épilation permanente.
- D) Vite ! La grande taille de tache 12*36mm a pu inciter la vitesse de traitement, la vitesse de traitement et l'efficacité.
- E) Un système de refroidissement puissant peut rendre l'anesthésie épidermique momentanée, sans aucune douleur pendant.

350g

Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

Handle

1200W diode laser hair removal

Machine d'épilation au laser à diode Ice Titanium 808nm
Grande taille de spot 12*24mm/12*36mm pour un traitement rapide
Tons de peau I-VI et peau bronzée, épilation permanente sûre et indolore

Soprano



755

808

1064

3 Wavelengths



Painless Proven
safety permanent
hair removal .

All skin
types
eventanned skin



12*24mm



12*36mm



Système de refroidissement continu ICE PLUS. Le processus de traitement est plus confortable.

Il peut fonctionner en continu pendant 24 heures.



Just One minute!
Quick cooling down to

-25°C



La dernière conception de plug-in peut traiter les petites parties du corps difficiles à atteindre.

Tels que le nez, les sourcils, les oreillettes, etc.

New breakthrough!



360 ° Rotatable

6.8×6.8mm

Handle

1200W diode laser hair removal

Improved Reach: **360 ° Rotatable**

Easily treat areas that are normally hard to reach,
including the ears, nostrils and glabella.

Commentaires des clients

Treatment Comparison





Programme de machine d'affichage d'écran

1. Grand écran de 14 pouces, touche rapide
2. Homme et femme, 6 parties du corps, 6 types de peau définissant un logiciel intelligent
3. 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajoutée
4. Service de programme OEM gratuit (langue/logo/système/couleur...)

14inch true touch screen
6 kinds skin type for choice. accept ODM OEM Service.

The new **14-inch** screen is clear easy to operate.



Advantage of: soprano ice laser hair removal machine

Super cooling: air + water+TEC condenser cooling system,
Which keep water temperature in 25-28°C, continuous work in summer.
Germany imported laser: 12 laser bars handle, 10-40 million shots.
Big spot size 15x25mm, 12*38mm, 1200 w high power to sure fast hair removal.
Italian water pump: more better for the laser water circulate
Painless and no side effect.



14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Conception R&D Équipes de conception et de développement des États-Unis et d'Allemagne.
Ligne de production mature certifiée et testée et équipe d'inspection de la qualité et ligne
de production standard.

Ce qui nous importe le plus, c'est que les produits de haute qualité sont la norme pour
maintenir la coopération.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Paramètres du produit

Modèle	Médical V19
Type de laser	Allemagne/USA importé, 12 barres, 15 barres
Afficher	14---Écran tactile 4K de 15,6 pouces
Longueur d'onde	755nm 808nm 1064nm
Coups	40 millions de coups
Énergie	10~150 j/cm2, réglable
Fréquence	1-10HZ
Refroidissement	Tête de traitement à circulation d'air et d'eau fermée à double refroidissement TEC haute vitesse avec température de refroidissement du semi-conducteur réglable
Pouvoir	3500W
Taille du spot	12*24mm/12*36mm pour choisir
Tension	110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir
Poids net	95Kg
Poids brut	105Kg
Taille de l'appareil	45*52*110 cm
Taille de boîte	56*70.4*125cm

Délai de livraison : 3-7 jours ouvrables après paiement

Mode de livraison : par avion, DHL , TNT , Fedex ou agent de livraison

Avant la livraison : test de la vidéo et des images

Garantie après livraison : 2 ans, offre un service après-vente irréprochable

Emballage et expédition

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month