

NEW ! Technology



Avantage de Diode Laser diode laser 755 808 1064

1. 755 808 1064 nm
2. Pour toutes les épilations de la peau et des poils.
3. Efficace pour les follicules pileux produisant une accumulation de chaleur, une épilation permanente indolore.
4. Presque aucune dispersion cutanée, aucun dommage à la peau et aux glandes sudoripares, aucune cicatrice, aucun effet secondaire



5. Refroidissement par air refroidissement par eau système de refroidissement TEC 3 en 1. Capacité de travail de 24 heures,
6. Grande taille de point de 12*35mm, réduit le temps de traitement pour l'original 1/5
7. Ajoutez gratuitement le logo et la langue.







- * Écran True Color 4K de 14 pouces, offrant une expérience tactile super cool.
 - * Le service OEM est accepté. le paramètre de réglage est ok.
 - * Ajoutez votre logo et votre langue gratuitement
- À propos de la poignée

12*20mm or 12*35mm handle


Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...





High-quality laser bars imported from USA



▶ 10bar
1000W



▶ 12bar
1200W



▶ 16bar
1600W

1000/1200/1600ww high power

Fast hair removal

- * Barre laser importée cohérente des États-Unis.
- * 10 à 40 millions de prises de vue (nouvelle barre laser dorée)
- * 10bar 12bar 16bar, au choix.
- * 1000w/1200w/1600w grande puissance,



755 808 1064nm La technologie du platine de glace est la technologie la plus avancée pour l'épilation. Surtout pour différents styles de peau et de cheveux.